



Ausführung / DESIGN



Ausführung / DESIGN




Ag: versilbert
SILVER
(a) PIN: 2.0 μ m - 6.0 μ m Ag
(b) Kontaktkoerper/BODY: 0.8 μ m - 2.0 μ m Sn

Au: vergoldet
GOLD
(a) PIN: min. 0.8 μ m Au ueber/OVER 1.0 μ m - 2.2 μ m Ni
(b) Kontaktkoerper/BODY: 0.8 μ m - 2.0 μ m Sn

Ausfuehrung ohne Ueberfeder
nur fuer umspritzte Anwendungen
WITHOUT SPRING
ONLY FOR OVERMOLDING

NOTES
Bemerkungen

- 1 Datumscode (Woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr 2009)
und TE-Revision (z.B. Rev. A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR 2009)
AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- 2 Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING 929454
- 3 Einzelheiten der Ausführung bleiben dem Hersteller überlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 4 Nur für FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- 5 nicht für Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION
- 6 zugverstärkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4
- 7 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Überfeder
mit einer Kennzeichnung "—" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED
WITH AN INDICATION "--"
- 8 Varianten von Design1 werden durch die entsprechenden
Versionen von Design2 ersetzt
VARIANTS OF DESIGN1 ARE SUPERSEDED BY CORRESPONDING
VERSIONS OF DESIGN2



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.Garcia CHK R.Jetter 13AUG2003	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		NAME		MQS Tabellenzeichnung Stiftkontakt TABLE PIN CONTACT		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPRO M.Bleicher				
		PRODUCT SPEC 108-18030				
± 0.2		APPLICATION SPEC 114-18021 / -18025				
MATERIAL -	FINISH -	WEIGHT -	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=929453	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING			SCALE 10:1	SHEET 1	OF 1	REV 33