




Variante A
gezeichnete Ausführung Z.-Nr.:04
Drawn version dwg No 04



Variante B
gezeichnete Ausführung Z.-Nr.:10
Drawn version dwg No 10



Art.Nr.	Zeichnungs Nr.				
Part No.	Drawing No	Var.	L1	L2	L3
2) 3685532	J31806-V0111-M004	A	20.0	--	17.05
2) 3685533	J31806-V0111-M005	B	25.1	--	22.13
2) 3685534	J31806-V0111-M006	B	30.2	--	27.21
2) 3685535	J31806-V0111-M007	B	35.3	--	32.29
2) 3685536	J31806-V0111-M008	B	40.3	32.9	37.4
	J31806-V0111-M009	B	45.4	38.0	42.4
2) 3685537	J31806-V0111-M010	B	50.5	43.0	47.5
	J31806-V0111-M011	B	55.6	48.1	52.6
2) 3685538	J31806-V0111-M012	B	60.7	53.2	57.7
	J31806-V0111-M013	B	65.7	58.3	62.8
	J31806-V0111-M014	B	70.8	63.4	67.8
	J31806-V0111-M015	B	75.9	68.5	72.9
	J31806-V0111-M016	B	81.0	73.5	78.0



- 1) matt gebeizt, farblos chromatiert
clear chromate
- 2) Standardprodukt: alle weiteren
Typen auf Anfrage
standard product:
all other types on request
- 3) Technische Änderungen vorbehalten
subject to change without notice
- 4) für Hebel-Ziehgriffe, beidseitig
for injector/extractor-handle,both sided

Dieses Bauteil unterliegt den Reglementierungen der RoHS Richtlinie
und deren Umsetzung im ElektroG.

This component is subject to the RoHS directive and its applications
within the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG).

		Toleranzen tolerances		Oberfläche surface 1)		Maßstab/scale 1:1; 2:1	
						Aluminium	
				Date	23.07.97	Frontplatte 6HE Front panel 6U	
				Name	Bil./Frö.		
A3	HT0120	27.05.13	Kör.	Prf.	Schaffer	J31806-V0111-M004_M016-A3-0027	
A2	R269	02.05.05	Vish	HEITEC			
Rev.	Rev no.	Date	Name				
Ersatz für: 226 216.0111.04-16 MB a						1 Blätter sheets Blatt sheet 1	