

コントロール キースイッチ ダブルピン





CONTROL KEYSWITCHES BITS CYLINDER

S-17
亜鉛合金製

U.L.登録品.: No.: E245410



S-17-90-B-1

キーNo.K710
Key

接点構成表 Contact structures table

●印の位置は鍵が抜しできます。
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

商品番号 Product No.	U.L.認定品 U.L. approved	鍵回転角度 Key turning angle	B位置 B position	C位置 C position
S-17-90-B-1 (1回路 2接点型) (one-circuit-two-contact type)	●	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-17-90-BC-1 (1回路 2接点型) (one-circuit-two-contact type)	●	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW COM NO NC	● SW COM NO NC
S-17-90-B-2 (2回路 2接点型) (two-circuit-two-contact type)	×	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC
S-17-90-BC-2 (2回路 2接点型) (two-circuit-two-contact type)	×	B位置 B position 90° C位置 C position	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	● SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC

- パネル穴明けはS-8と同寸法です。
- Panel drilling dimensions are same as S-8.

仕様 材質: 本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)
(本体、ステンレスカバー付)

キー/黄銅板(C2801P)

●表面仕上: 本体/亜鉛めっきクロメート処理
(MZZn-C)

キー/ニッケルめっき(MBNi)

●同一鍵番号・鍵違いがあります。

●付属品: キー2本

●各種電源スイッチ

●標準在庫品

●定格: AC125V・3A(抵抗負荷)
DC30V・3A(抵抗負荷)

最小適用負荷: DC5V・100mA(抵抗負荷)

●接触抵抗: 20mΩ以下(初期値)

●絶縁抵抗: 100MΩ以上(500VDC)

●耐電圧: (50/60Hz, 1分間)

非連続端子間 AC1000V

各端子と非充電金属部間 AC1500V

●耐久性: 機械的3万回以上

電気的1.5万回以上

●接点材料: 銀めっき

●使用周囲温度: -20~+70°C(冰結なきこと)

●使用周囲湿度: 85%RH以下(結露なきこと)

●耐振動: 10~55Hz 複振幅1.5mm

●耐衝撃: 30G以上

●U.L.認定品は1回路のみとなります。

●微小負荷タイプはお問合せください。

●鍵違いも製作致します。お問合せください。

備考

Specifications

●Material:
Main body and lock: Zinc alloy (ZDC)
(Main body with stainless steel cover)
Key: Brass plate (C2801P)

●Finish:
Main body: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C)
Key: Nickel plating (MBNi)
●Keyed alike and key differences are available.

●Accessories: Two keys
●Various power switches
●Rated: AC125V 3A (resistance load)
DC30V 3A (resistance load)
Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load)

●Contact resistance: 20mΩ or less

●Insulation resistance:

100MΩ or more (500VDC)

●Withstand voltage:

(50/60 Hz, one minute)

Between non-continuous terminals: AC1000V

Between each terminal and non-charged metal: AC1500V

●Durability:

Mechanical: 30,000 time or more
Electrical: 15,000 time or more

●Contact material: Silver plating

●Ambient temperature:

-20°C to +70°C (non-freezing)

●Operating humidity range:

85%RH or less (non-condensing)

●Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm

●Impact resistance: 30G or more

Remarks ●U.L. approved items are one-circuit only.

商品番号 Product No.	RoHS 10 CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	単価 Price
S-17-90-B-1同番 Keyed alike	2D	60	40148	¥2,100	10個~	¥2,016
S-17-90-B-2同番 Keyed alike	2D	60	40207	¥2,150	5個~	¥2,064
S-17-90-BC-1同番 Keyed alike	2D	60	40150	¥2,100	10個~	¥2,016
S-17-90-BC-2同番 Keyed alike	2D	60	40209	¥2,150	5個~	¥2,064

●: RoHS10指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲: RoHS10指令に対応可能です。