

**Aufbau:**

Glasrohr, mit Löschmittel

Kontaktkappen:

Messing, vernickelt

Lötbarkeit: gemäß EN 60068-2-20**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

Construction:

Glasstube, with extinguishing agent

Contact caps:

Brass, nickel plated

Solderability: by EN 60068-2-20**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

1000 pcs. = Industrial box (loose in carton)

As assembly with two pigtails in various forms and lengths, finally mounted

Bemessungswerte / Ratings

Art.-No.	Strom Current	Spannung Voltage	Ausschaltvermögen Breaking capacity	Spannungsfall Voltage drop max [mV]	Schmelzintegral Melting integral [A ² s]
522.019	1,6 A	250 V	300 A	160	4,61
522.020	2 A	250 V	300 A	150	18,72
522.021	2,5 A	250 V	300 A	145	42,00
522.022	3,15 A	250 V	300 A	140	77,00
522.023	4 A	250 V	300 A	135	108,48
522.024	5 A	250 V	300 A	130	208,50
522.025	6,3 A	250 V	300 A	125	381,82
522.026	8 A	250 V	300 A	120	536,32
522.027	10 A	250 V	300 A	115	294,00
522.028 ¹⁾	12,5 A	250 V	300 A	auf Anfrage /	434,37
522.030 ¹⁾	16 A	250 V	300 A	on request	916,48

Schmelzzeit-Grenzwert / Pre-arcing time limits

Bemessungsstrom Rated current	1,5 I _{rat} min.	2,1 I _{rat} max.	min. 4 I _{rat} max.	min. 10 I _{rat} max.
1,6 – 10 A	1 h	30 min.	300 ms 3.000 ms	60 ms 300 ms

1) Nicht in der Normreihe verzeichnet / Not mentioned in the standards