

## Gehäuse - HC-B 16-SML-84/O1M32 - 1646299

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://download.phoenixcontact.de>)



HEAVYCON Socketgehäuse B 16, mit Längsbügel, Höhe 84mm, mit Stutzen 1x M32

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918954925

### Technische Daten

#### Maße

Höhe	84 mm
Breite	57 mm
Länge	117 mm

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart Gehäuse	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

#### Allgemein

Hinweis	für Kontakteinsätze HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Bauform	B16
Gehäuseart	Sockelgehäuse
Verriegelungsart	mit Längsbügel
Anzahl der Kabelabgänge	1
Kabelabgang	links (Blick auf den geöffneten Längsbügel)
Verschraubung	ohne
Art der Verschraubung	1x M32
Material Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Material Gehäuseoberfläche	pulverbeschichtet, grau
Material Dichtung	NBR
Material Verriegelung	Edelstahl, Griffteil: PA
Material Griffkörper Verriegelung	PA
Montagehinweis	für Halb- und Vollverschraubungen

## Gehäuse - HC-B 16-SML-84/O1M32 - 1646299

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

#### Zubehör

##### Vollverschraubung

HC-K-KV-M32(15-21) - 1690642



---

HC-M-KV-M32(14-21) - 1690587



## Gehäuse - HC-B 16-SML-84/O1M32 - 1646299

### Zubehör


HC-M-KV-M32(19-27) - 1646010



---

### Zeichnungen

#### Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>