


CL-195シリーズ


CL-195 Series



■外形寸法図/Outline drawing



推奨はんだ付けパターン
The following soldering patterns are recommended for reflow-soldering:



■特徴

1. 単色発光タイプです。
2. 外形寸法は1.6(L)×0.8(W)×0.8(H) mmの超小型サイズです。
3. CL-190シリーズとコンパチです。

■Features

1. Mono-color type
2. Dimensions: 1.6(L)×0.8(W)×0.8(H)mm, being Ultra-small size
3. Compatible with the CL-190 series

■絶対最大定格/Absolute Maximum Rating

(Ta 25°C)

シリーズ Series	Pd (mW)	I _F (mA)	I _{FP} (mA)	V _R (V)	Top (°C)	Tst (°C)
CL-195 (UR,HRを除く) Except UR and HR	50	20	100 * 1	5	-25~+80	-30~+85
CL-195UR/HR	78	30				

* 1 I_{FP}の条件はduty 1/10、パルス巾0.1msecです。

* 1 Condition for I_{FP} is pulse of 1/10 duty and 0.1msec width.

■電光的特性/Electro-optical Characteristics

(Ta 25°C)

部品コード Code for parts	発光色 Lighting color	V _F			λ _p typ (nm)	Δλ typ (nm)	I _v *		
		I _F (mA)	typ (V)	max (V)			I _F (mA)	min (mcd)	typ (mcd)
CL-195R	Red	20	2.2	2.6	700	100	20	0.5	1.3
CL-195D	Orange	20	2.2	2.6	605	40	20	2.4	7.1
CL-195Y	Yellow	20	2.1	2.6	589	40	20	2.6	6.4
CL-195LY	Lemon yellow	20	2.1	2.6	584	40	20	2.6	6.4
CL-195YG	Yellow green	20	2.2	2.6	570	30	20	5	18
CL-195G	Green	20	2.2	2.6	567	26	20	2.5	10
CL-195FG	Fresh green	20	2.2	2.6	560	26	20	2.2	6.5
CL-195PG	Pure green	20	2.2	2.6	557	24	20	1	3
CL-195SR	Super brightness red	20	2	2.6	650	40	20	1.5	4.3
CL-195SD	Super brightness orange	20	2	2.6	630	40	20	2	6.2
CL-195UR	Ultra brightness red	20	1.8	2.6	660	20	20	3.5	13
CL-195HR	High brightness red	20	1.8	2.6	660	20	20	5	23

* NIST規格に準拠

* Per NIST standards

■諸特性/Characteristics

