


STL1550/..G-3.5-V-GRÜN



Technische Daten

Anschlussquerschnitte	Isolierstoff
eindrähtig (starr) min -	Material PA 6.6
eindrähtig (starr) max	Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	
feindrähtig (flexibel) max	Temperaturen
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	Einsatztemperatur -30 °C - 105 °C
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	
	Wellenlötverfahren
	Löttemperatur, empfohlen 265 °C
	Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s
	Reflowprozess
	Löttemperatur, empfohlen -
	Peaklötdauer, empfohlen -
Maße	
Abisolierlänge	
Bohrlochdurchmesser 1.2 mm	
Werkstoffe	
Kontaktstift	Kupferlegierung

Farben


	GRÜN, RAL6018
	SCHWARZ, RAL9011
	BASALTGRAU, RAL7012
	HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Passende Gegenstücke (Rastermaß 3.5 mm)

Stiftleisten/Anschlussklemmen
AK1550 AK1700 AK4561 AK4551

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.



Bestelldaten (Rastermaß 3.5 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	8.40	STL1550/2G-3.5-V-GRÜN	51550025101F	200
3	11.90	STL1550/3G-3.5-V-GRÜN	51550035101F	200
4	15.40	STL1550/4G-3.5-V-GRÜN	51550045101F	200
5	18.90	STL1550/5G-3.5-V-GRÜN	51550055101F	200
6	22.40	STL1550/6G-3.5-V-GRÜN	51550065101E	100
7	25.90	STL1550/7G-3.5-V-GRÜN	51550075101E	100
8	29.40	STL1550/8G-3.5-V-GRÜN	51550085101D	50
9	32.90	STL1550/9G-3.5-V-GRÜN	51550095101D	50
10	36.40	STL1550/10G-3.5-V-GRÜN	51550105101D	50
11	39.90	STL1550/11G-3.5-V-GRÜN	51550115101D	50
12	43.40	STL1550/12G-3.5-V-GRÜN	51550125101D	50
13	46.90	STL1550/13G-3.5-V-GRÜN	51550135101D	50
14	50.40	STL1550/14G-3.5-V-GRÜN	51550145101D	50
15	53.90	STL1550/15G-3.5-V-GRÜN	51550155101D	50
16	57.40	STL1550/16G-3.5-V-GRÜN	51550165101D	50
17	60.90	STL1550/17G-3.5-V-GRÜN	51550175101D	50
18	64.40	STL1550/18G-3.5-V-GRÜN	51550185101D	50
19	67.90	STL1550/19G-3.5-V-GRÜN	51550195101D	50
20	71.40	STL1550/20G-3.5-V-GRÜN	51550205101D	50

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS1-3.5/3.81-ROT	50000000023

Zulassungsdaten



UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	-	300 V	160 V
Nennstrom	8 A	-	8 A	10 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.6 kV	-	1.6 kV	2.5 kV
Verschmutzungsgrad				3