

DWG. NO. SD-5279-NA

E





D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

1:MM

注記
NOTE

- △ 全極数が偶数の場合のみ適用。
TO BE APPLIED ONLY WHEN ALL CKTS. ARE EVEN.
- 2 ウエハーの反りは、長さ 25.4 に対して 0.2 最大。
CAMBER MUST BE 0.24 MAX.PER 25.4.



59.88	55.88	10-02-1127	5279-12A	12
54.8	50.8	↑ -1117	↑ -11A	11
49.72	45.72	↑ -1107	↑ -10A	10
44.64	40.64	↑ -1097	↑ -09A	9
39.56	35.56	↑ -1087	↑ -08A	8
34.48	30.48	↑ -1077	↑ -07A	7
29.4	25.4	↑ -1067	↑ -06A	6
24.32	20.32	↑ -1057	↑ -05A	5
19.24	15.24	↑ -1047	↑ -04A	4
14.16	10.16	↑ -1037	↑ -03A	3
9.08	5.08	10-02-1027	5279-02A	2
B	A	EDP NO.	ENG. NO.	極数 CKT.

角度	ANGLE	±3°				材料	図中参照
30 以上	OVER	±0.3				仕上げ	SEE DRAWING
10 以上 30 未満	OVER	±0.25				適用電線範囲	—H—
10 未満	UNDER	±0.2				被覆外径	—H—
一般公差	GENERAL TOLERANCES					INS. RANGE	—H—
記号	LTR	変更 & 再作図 (J40818)	T.A	H.H	9/10/5	DRAWN BY	CHK'D BY
REVISION	RECORD	REVISION	CHK	DATE	DATE	T.ASAKAWA	Y.M.H.HIRAMOTO
						APP'D BY	尺 度
						M.FUKUSHIMA	SCALE —H—

材料	図中参照	MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
仕上げ	SEE DRAWING	日本モレックス株式会社
適用電線範囲	—H—	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
被覆外径	—H—	TITLE 名称
INS. RANGE	—H—	KK 5.08 WAFER ASS'Y
DRAWN BY	CHK'D BY	DWG. NO.
T.ASAKAWA	Y.M.H.HIRAMOTO	SD-5279-NA
APP'D BY	尺 度	REV
M.FUKUSHIMA	SCALE —H—	A