

IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
High Power Infrared Emitter (940 nm)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH 4243



This data sheet is under PCN-revision (OS-PCN-2009-021-A2). Not to be used for design-in. PCN data sheet can be provided on request.

Wesentliche Merkmale

- Infrarot LED mit hoher Ausgangsleistung
- Kurze Schaltzeiten

Anwendungen

- Infrarotbeleuchtung für Kameras
- IR-Datenübertragung
- Sensorik

Sicherheitshinweise

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

Features

- High Power Infrared LED
- Short switching times

Applications

- Infrared Illumination for cameras
- IR Data Transmission
- Optical sensors

Safety Advices

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Strahlstärkegruppierung ¹⁾ ($I_F = 70 \text{ mA}$, $t_p = 20 \text{ ms}$) Radiant Intensity Grouping ¹⁾ I_e (mW/sr)
SFH 4243	Q65110A7515	≥ 4 (typ. 11)

¹⁾ gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01 \text{ sr}$ / measured at a solid angle of $\Omega = 0.01 \text{ sr}$

Grenzwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	T_{op}, T_{stg}	- 40 ... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	5	V
Vorwärtsgleichstrom Forward current	I_F	70	mA
Stoßstrom, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$, $D = 0$ Surge current	I_{FSM}	700	mA
Verlustleistung Power dissipation	P_{tot}	140	mW
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je 16 mm ² Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize 16 mm ² each	R_{thJA}	500	K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle bei Montage auf Metall-Block Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal block	R_{thJS}	280	K/W

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 70\text{ mA}$	λ_{peak}	950	nm
Centroid-Wellenlänge der Strahlung Centroid wavelength $I_F = 70\text{ mA}$	$\lambda_{centroid}$	940	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von I_{max} Spectral bandwidth at 50% of I_{max} $I_F = 70\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	42	nm
Abstrahlwinkel Half angle	φ	± 60	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	A	0.04	mm ²


Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)**Characteristics** (cont'd)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	0.2×0.2	mm ²
Schaltzeiten, I_e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 70\text{ mA}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$ Switching times, I_e from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 70\text{ mA}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$	t_r, t_f	11	ns
Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 500\text{ mA}$, $t_p = 100\text{ }\mu\text{s}$	V_F V_F	1.6 (< 2.0) 2.4 (< 3.0)	V V
Sperrstrom Reverse current	I_R	not designed for reverse operation	μA
Gesamtstrahlungsfluss Total radiant flux $I_F = 70\text{ mA}$, $t_p = 20\text{ ms}$	$\Phi_{e\text{ typ}}$	33	mW
Temperaturkoeffizient von I_e bzw. Φ_e , $I_F = 70\text{ mA}$ Temperature coefficient of I_e or Φ_e , $I_F = 70\text{ mA}$	TC_I	- 0.5	%/K
Temperaturkoeffizient von V_F , $I_F = 70\text{ mA}$ Temperature coefficient of V_F , $I_F = 70\text{ mA}$	TC_V	- 3.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von λ , $I_F = 70\text{ mA}$ Temperature coefficient of λ , $I_F = 70\text{ mA}$	TC_λ	+ 0.3	nm/K

Strahlstärke I_e in Achsrichtung¹⁾gemessen bei einem Raumwinkel $\Omega = 0.01$ sr**Radiant Intensity I_e in Axial Direction**at a solid angle of $\Omega = 0.01$ sr


Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values			Einheit Unit
		SFH 4243-P	SFH 4243-Q	SFH 4243-R	
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 70$ mA, $t_p = 20$ ms	$I_{e \min}$ $I_{e \max}$	4 8	6.3 12.5	10 20	mW/sr mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 500$ mA, $t_p = 25$ μ s	$I_{e \text{ typ}}$	30	47	75	mW/sr

¹⁾ Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 2:1) /
Only one bin in one packing unit (variation lower 2:1)


Abstrahlcharakteristik**Radiation Characteristics $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$** 

Relative Spectral Emission




$$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$$




$$\text{Radiant Intensity } \frac{I_e}{I_e(70 \text{ mA})} = f(I_F)$$

Single pulse, $t_p = 25 \mu\text{s}$ **Max. Permissible Forward Current**

$$I_F = f(T_A), R_{\text{thJA}} = 500 \text{ K/W}$$

**Forward Current $I_F = f(V_F)$** Single pulse, $t_p = 100 \mu\text{s}$ **Permissible Pulse Handling**
 $I_F = f(\tau), T_A = 25^\circ\text{C}$,
duty cycle $D = \text{parameter}$
**Permissible Pulse Handling**
 $I_F = f(\tau), T_A = 85^\circ\text{C}$,
duty cycle $D = \text{parameter}$


Maßzeichnung Package Outlines




Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).

Gehäuse / Package	TOPLED®, klarer Verguss / TOPLED®, clear resin
Anschlussbelegung Pin configuration	Kathode: abgeschrägte Ecke Cathode: beveled edge

Empfohlenes Lötpaddesign Recommended Solder Pad Design

Reflow Löten Reflow Soldering



Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).


Lötbedingungen**Soldering Conditions****Reflow Lötprofil für bleifreies Löt****Reflow Soldering Profile for lead free soldering**

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2

Preconditioning acc. to JEDEC Level 2


(nach J-STD-020C)

(acc. to J-STD-020C)

**Wellenlöt (TTW)****TTW Soldering**

(nach CECC 00802)

(acc. to CECC 00802)



Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com
© All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components¹, may only be used in life-support devices or systems² with the express written approval of OSRAM OS.

¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.