






Technische Daten/ technical data	
Eingangsdaten/ input data	: 10.8V –14.4V DC max. 10A
Ausgangsdaten/ output data	: 15V, 16V, 18V, 19V, 20V, 22V DC $\pm 10\%$ 4000mA max.90W 24V DC $\pm 10\%$ 3750mA max.90W
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	: <0,3W
Ausgangs-Schutz output electrical protection	: Kurzschluss/ short circuit
Schutzart/ protection	: IP 40
Isolation/ insulation	: 4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -25°C.....+70°C
Gewicht/ weight	: 266g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 266g incl. accessories, without package
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black
Gehäusematerial/ case material	: ABS plastic
Verpackung/ packaging	: Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction
Approbation/ approval	: CE



Einstell-Schlüssel
für Sekundär-Spannung/
key for adjustment
of secondary voltage



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN13009				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale (DIN A2): 1:1		Gewicht/Weight			
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
				2010	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name					
				erstellt/ Drawn by	24.03.	PK		DCPS-PC					
V1	weight added	07.01.11	PK										
V1	Label printing updated	28.10.10	PK										
V0	secondary cable changed	28.07.10	PK										
V0	primary plug changed	01.06.10	PK					Zeichnungsnummer/Drawing number		Blatt/ Sheet 1			
V0	"DCPS-PC" added	29.04.10	MF					Artikelnummer/Part number				1200-0000	
V0	---	19.04.10	PK										
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. 037/13/10	Ersatz für/Replaced by			Ersatz durch/Replacement through:				