


A

B

C

D

E



M 1:1



clamping range / Klemmbereich 1-2mm



Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015Oberflächen
ISO 1302Werkstoff
STUV Mat.-Nr. ---
Weich- / Moosgummikombination schwarz
60±5 Shore A; soft-/ sponge rubber black
Abmessung 0 g
cm³

					Datum	Name	Benennung	Maßstab
				Bearb.	5.06.07	t.mai	sealing strip	5:1
				Gepr.			with steel wire insert	Format
				Norm				A4H
				Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de			Zeichnungsnummer	Blatt
							08700340	01
								von 1 Bl.

Zust.	Änderung					Datum	Name	Urspr.: 087003400000					Ers. f.: A2 518					Ers. d.:								
ISO 2768 mK	Längenmaße					Winkelmaße					Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit					Rechtwinkligk.			Symmetrie			Lauf
	0,5 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	120 bis 400	400 bis 1000	bis 10	10 bis 50	50 bis 120	120 bis 400	über 400	0,5 bis 3	3 bis 6	6 bis 30	30 bis 120	bis 10	10 bis 30	30 bis 100	100 bis 300	300 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	bis 100	100 bis 300	100 bis 1000	
mittel / K	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2