

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

E-Box EB – EB **1551.500**

Stand: 02.05.2013

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



E-Box EB – EB 1551.500

erstellt am : 02.05.2013 auf www.rittal.com/de-de



Produkt-Beschreibung

Material:	Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66
Lieferumfang:	Gehäuse mit schamierter Tür 180°-Scharnier Vorreiberverschluss mit Doppelbart-Einsatz Montageplatte
Verpackungseinheit:	1 St.
EAN:	4028177251670
Zolltarifnummer:	94032080

Produkt-Merkmale

Abmessungen:	Breite: 150 mm Höhe: 150 mm Tiefe: 80 mm
Montageplatte:	Breite: 125 mm Höhe: 135 mm

Anzahl	1
---------------	---

Vorreiberverschlüsse:

Gewicht: 1,7 kg

Approbationen

Approbationen	 Bureau Veritas (EN)
	 CSA (EN)
	 C-UL (EN)
	 Lloyds Register of Shipping (EN)
	 Russian Maritime Register of Shipping (RU, EN)
	 TUV (DE)
	 TUV (EN)
	 UL + C-UL (EN)
	 VDE (EN, DE)
	 Bureau Veritas (EN)
	 CSA (EN)
	 C-UL (EN)
	 Germanischer Lloyd (EN)

Erklärungen	 Herstellererklärung (EN, DE)
--------------------	--

Zertifikate	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
--------------------	--

Downloads

Dokumentationen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Videos	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
---------------	--

CAD-Zeichnungen	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
------------------------	--

Datenblätter	 Technisches Datenblatt (DE)
---------------------	---

Kennlinien	Zurzeit stehen hier keine Informationen zur Verfügung.
-------------------	--

Ausschreibungstext

Elektro - Box Schutzart IP 66

Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, Korpus bestehend aus 1,38 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, und verschraubten Scharnieren, 180° Öffnungswinkel, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Montageplatte: 2 bzw. 2,5 mm Stahlblech verzinkt

Zubehör: Verschlußsysteme, Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 150 x 150 x 80 mm

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

