S002 / S022

- Slot Drill
- Langlochfräser
- Spiebaanfrezen
- Fraises à rainurer
- Fresas de ranurar
- Fresa de Ranhurar



S002

N | HM | D | P9 | DIN 6535 HA | λ 30°

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.3 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3

● 1.5 3.2 3.4 4.2 4.3 6.4 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3

d_1 Ø	d_2 Ø	l_2	l_1		
mm	mm	mm	mm	z	e-Code
2.00	3	6	38	2	**S0022.0**
2.50	3	7	38	2	**S0022.5**
3.00	3	7	38	2	**S0023.0**
3.50	4	8	50	2	**S0023.5**
4.00	4	8	50	2	**S0024.0**
5.00	5	9	50	2	**S0025.0**
6.00	6	10	54	2	**S0026.0**
8.00	8	13	58	2	**S0028.0**

d_1 Ø	d_2 Ø	l_2	l_1		
mm	mm	mm	mm	z	e-Code
10.00	10	16	66	2	**S00210.0**
12.00	12	18	73	2	**S00212.0**
14.00	14	21	75	2	**S00214.0**
16.00	16	24	82	2	**S00216.0**
20.00	20	30	92	2	**S00220.0**



S022

N | HM | Super G | D | P9 | DIN 6535 HA | λ 30°

■ 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4

● 1.6 2.1 2.2 2.3 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2

d_1 Ø	d_2 Ø	l_2	l_1		
mm	mm	mm	mm	z	e-Code
2.00	3	6	38	2	**S0222.0**
2.50	3	7	38	2	**S0222.5**
3.00	3	7	38	2	**S0223.0**
3.50	4	8	50	2	**S0223.5**
4.00	4	8	50	2	**S0224.0**
5.00	5	9	50	2	**S0225.0**
6.00	6	10	54	2	**S0226.0**
8.00	8	13	58	2	**S0228.0**

d_1 Ø	d_2 Ø	l_2	l_1		
mm	mm	mm	mm	z	e-Code
10.00	10	16	66	2	**S02210.0**
12.00	12	18	73	2	**S02212.0**
14.00	14	21	75	2	**S02214.0**
16.00	16	24	82	2	**S02216.0**
20.00	20	30	92	2	**S02220.0**