




8 7 6 5 4 3 2 1



基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.BOARD HOLE DIMENSIONS
(t=0.8)



SECT. X-X

注記
NOTES

1. 嵌合相手 : 51021 シリーズ
MATES WITH : 51021 SERIES
2. ロック窓は2極と3極は1カ所、4極以上は2カ所とする。
LOCK WINDOW :
ONE PLACE FOR 2 AND 3 CKTS.
TWO PLACES FOR 4 AND MORE THAN 4 CKTS.
3. 材料
ウェハー : 66ナイロン、UL94V-0 (カラー : オフホワイト)
ピン : リン青銅、錫メッキ (0.9 μm MIN.)
MATERIAL
WAFER : 66NYLON, UL94V-0 (COLOR : OFF-WHITE)
PIN : PHOSPHOR BRONZE, PRE-TINNED (0.9 μm MIN.)

20.5	19.3	17.5	53047-1510	15
19.25	18.05	16.25	↑ -1410	14
18	16.8	15	-1310	13
16.75	15.55	13.75	-1210	12
15.5	14.3	12.5	-1110	11
14.25	13.05	11.25	-1010	10
13	11.8	10	-0910	9
11.75	10.55	8.75	-0810	8
10.5	9.3	7.5	-0710	7
9.25	8.05	6.25	-0610	6
8	6.8	5	-0510	5
6.75	5.55	3.75	-0410	4
5.5	4.3	2.5	↓ -0310	3
4.25	3.05	1.25	53047-0210	2
C	B	A	ENG. NO.	極 数 NO. OF CKTS.

角度	ANGLE	±3°
30 以上 OVER		+0.3
10 以上 30 未満 OVER UNDER		+0.25
10 未満 UNDER		+0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

記号	変更及び再作図	H/H	M/F	日付
LTR	REVISION RECORD	DR.	CHK.	DATE
E	変更及び再作図 (J40963)	H.H.	M.F.	'94/11/23
	変更内容			APP'D BY '94/11/24
				M.FUKUSHIMA

材料	注記3 参照
MATERIAL	SEE NOTE 3
仕上げ FINISH	—H—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—H—
被覆外径 INS. RANGE	—H—
DRAWN BY '94/11/23	CHK'D BY '94/11/24
H.HIRAMOTO	M.FUKUSHIMA
APP'D BY '94/11/24	尺 度
M.FUKUSHIMA	SCALE 10 - 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称	1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y STRAIGHT
DWG. NO.	REV
SD-53047-***10	E