



Colliers à crantage intérieur

- Série RELK pour une résistance à la traction de 200 N
- Série RLT pour une résistance à la traction jusqu'à 670 N

Principales caractéristiques

Les colliers démontables présentent une tension de serrage importante. Selon le grade de polyamide, ces produits sont utilisables aussi bien en intérieur qu'en extérieur et à des températures élevées.

Utilisations

Utilisés dans de nombreuses industries, ces colliers démontables et réutilisables conviennent parfaitement pour des installations temporaires ou lorsqu'il faut ajouter ou supprimer des câbles tels que dans des théâtres, des manifestations en extérieur ou pour du prototypage.



Les colliers RELK et RLT peuvent être réouverts et réutilisés.


Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 stabilisé UV (PA66W)
Températures d'utilisation	-40 °C à +85 °C (+105 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 hautes températures (PA66HS)
Températures d'utilisation	-40 °C à +105 °C en continu, (+145 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



 **Pour plus d'informations sur les matériaux consulter la page 64.**



Série RELK, RLT

Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Ø max. toron	Résistance à la traction en N	Matière	Couleur
115-02202	RELK2R	200	4,6	50,0	200	PA66	Naturel (NA)
115-02200	RELK2R	200	4,6	50,0	200	PA66	Noir (BK)
115-06729	RELK2M	250	4,6	65,0	200	PA66	Naturel (NA)
115-02000	RELK2M	250	4,6	65,0	200	PA66	Noir (BK)
115-02101	RELK2I	300	4,6	81,0	200	PA66	Naturel (NA)
115-06760	RELK2I	300	4,6	81,0	200	PA66	Noir (BK)
115-06919	RELK2L	350	4,6	95,0	200	PA66	Naturel (NA)
115-02300	RELK2L	350	4,6	95,0	200	PA66	Noir (BK)
111-70319	RLT120	340	7,6	90,0	535	PA66	Naturel (NA)
111-70361	RLT120	340	7,6	90,0	535	PA66	Noir (BK)
111-70119	RLT150	770	8,9	225	670	PA66	Naturel (NA)
111-70110	RLT150	770	8,9	225	670	PA66	Noir (BK)
111-70160	RLT150	770	8,9	225	670	PA66W	Noir (BK)
111-70159	RLT150	770	8,9	225	670	PA66HS	Naturel (NA)

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Pour plus d'informations consulter la liste des homologations en annexe.