



錫メッキ済リン青銅 (板厚: 0.203)	0.9	4.5	3.6	0.5	2.3	1.9	∅ 1.3-3.1	#18-24	39-00-0062	5558 PBT	バラ状
									↑ -0061	↑ PBT	連鎖状
錫メッキ済黄銅 (板厚: 0.203)	0.6	2.3	2.3	0.4	1.65	1.8	∅ 0.9-1.8	#22-28	↑ -0049	↑ T2L	バラ状
									↓ -0048	↓ T2	連鎖状
	0.9	4.5	3.6	0.5	2.3	1.9	∅ 1.3-3.1	#18-24	↓ -0041	↓ TL	バラ状
									39-00-0040	5558 T	連鎖状
材料	F	E	D	C	B	A	被覆外径	適用電線	EDP NO.	ENG. NO.	端子形状

注記

- 適合ハウジング: 5559 シリーズ
- 嵌合相手: 5556 シリーズ
- 適用電線が #22-28 の製品のセレーション数は 1 とする。


角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	±0.3
10 以上 30 未満 OVER	±0.25
10 未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

G 変更 (JC90012)	Y.K. '98/7/6
F 変更 (JC80619)	Y.K. '98/5/6
E 変更 (J10380)	H.H. '91/5/21
D 変更 & 再作図 (J10261)	H.H. '91/4/12
記号 LTR	変更内容
REVISION RECORD	DR. CHK. DATE
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	

材料 MATERIAL	表参照	材料 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	—H—	EDP. NO. 39-00-00**
適用電線範囲 WIRE RANGE	表参照	ENG. NO. SD-5558****
被覆外径 INS. RANGE	表参照	REV G
DRAWN BY '91/4/5 H.HIRAMOTO	CHK'D BY '98/7/7 K.T. S.KUNISHI	TITLE 名称 NEW MINI.FIT CONN. CRIMP PIN
APP'D BY '98/7/7 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 10 - 1	


1:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

EDP NO. SEE SHEET 2 OF 2
ENG. NO. SD-5558****
SHEET 1 OF 2




NOTES


1. APPLICABLE HOUSING : 5559 SERIES
2. MATES WITH TERMINAL : 5556 SERIES
3. (METRIC) VALUES SHOWN GOVERN OVER ENGLISH CONVERSION VALUES.
4. GENERAL TOLERANCES OF ENGLISH CONVERSION VALUES : ±.008 INCH
5. THE NUMBER OF SERRATIONS TO BE ONE FOR WIRE RANGE #22-28.



SECT. G-G



SECT. H-H



					材料 MATERIAL	SEE SHEET 2 OF 2	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
		K	REVISED (JC90012)	Y.K. S.K.	'98/1/6	仕上げ FINISH	SEE SHEET 2 OF 2	EDP. NO.
		J	REVISED (JC80619)	Y.K. S.K.	'98/5/6	適用電線範囲 WIRE RANGE	SEE SHEET 2 OF 2	SEE SHEET 2 OF 2
角度 ANGLE	+3°	H	REVISED (J20428)	H.H. Y.Y.	'92/5/20	被覆外径 INS. RANGE	SEE SHEET 2 OF 2	ENG. NO.
30 以上 OVER	+0.3	G	REVISED (J10381)	H.H. Y.Y.	'91/6/25	DRAWN BY '91/3/2 H.HIRAMOTO	CHK'D BY '98/7/7 K.T. S.KUNISHI	SHEET 1 OF 2
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25	F	REVISED & REDRAWN (J10202)	H.H. Y.Y.	'91/4/27	APP'D BY '98/7/7 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 10 - 1	REV K
10 未満 UNDER	+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	DATE	TITLE 名称		
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM				NEW MINI. FIT CONN. CRIMP PIN		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

TIN PLATED PHOSPHOR BRONZE	(0.9) .035	(4.5) .177	(3.6) .142	(0.6) .024	(2.7) .106	(2.3) .091	Ø (3.1) .122 MAX.	# 16	39-00-0084 ↑ -0083	5558 PBT3L ↑ PBT3	LOOSE CHAIN
	(0.6) .024	(2.3) .091	(2.3) .091	(0.4) .016	(1.65) .065	(1.8) .071	Ø (0.9-1.8) .035-.071	#22-28	-0068 -0067	PBT2L PBT2	LOOSE CHAIN
	(0.9) .035	(4.5) .177	(3.6) .142	(0.5) .020	(2.3) .091	(1.9) .075	Ø (1.3-3.1) .051-.122	# 18-24	-0062 -0061	PBTL PBT	LOOSE CHAIN
	(0.9) .035	(4.5) .177	(3.6) .142	(0.6) .024	(2.7) .106	(2.3) .091	Ø (3.1) .122 MAX.	# 16	-0082 -0081	T3L T3	LOOSE CHAIN
	(0.6) .024	(2.3) .091	(2.3) .091	(0.4) .016	(1.65) .065	(1.8) .071	Ø (0.9-1.8) .035-.071	#22-28	-0049 -0048	T2L T2	LOOSE CHAIN
	(0.9) .035	(4.5) .177	(3.6) .142	(0.5) .020	(2.3) .091	(1.9) .075	Ø (1.3-3.1) .051-.122	# 18-24	↓ -0041	↓ TL	LOOSE CHAIN
MATERIAL	F	E	D	C	B	A	INS. RANGE	WIRE RANGE	EDP NO.	ENG. NO.	FORM

					材料 MATERIAL	SEE CHART	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
					THICKNESS : (0.203) / .008		E.D.P. NO.	
		K	SEE SHEET 1 OF 2	Y.K. S.K.	98/7/6		SEE CHART	
		J	SEE SHEET 1 OF 2	Y.K. S.K.	98/5/6	仕上げ FINISH	SEE CHART	
角度 ANGLE	+3°	H	SEE SHEET 1 OF 2	H.H. S.H.	92/5/20	適用電線範囲 WIRE RANGE	SEE CHART	ENG. NO.
30以上 OVER	+0.3	G	SEE SHEET 1 OF 2	H.H. S.H.	93/6/25	被覆外径 INS. RANGE	SEE CHART	SHEET 2 OF 2
10以上 30未満 OVER UNDER	+0.25	F	SEE SHEET 1 OF 2	H.H. S.H.	93/4/21			REV
10未満 UNDER	+0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	DRAWN BY 93/3/2 H.HIRAMOTO	CHK'D BY 98/7/7 K.T. S.KUNISHI	SD-5558****
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM				APP'D BY 98/7/1 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 10 - 1	TITLE 名称 NEW MINI. FIT CONN. CRIMP PIN