

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT 2000

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC
A1

DIST
-

PROJECT NR.:
EGLPC01017

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	EG00-0803-01	19JUN2001	NG	GF

CABLE WITH OVERMOULDED CONNECTOR
KABEL MIT UMSPRITZTEM STECKER

SIDE A: SOLDERING SIDE MALE PLUG
SEITE A: LÖTSEITE STIFTSTECKER

5

1

4

2

3

CA. 41.5

2

1

4

CA. 39

2

1

4

3

4

5

1

2

Ø12

1

3

1

2

Ø12

1

CABLE-TYPE: PVC 5x 0.14 mm² RAL 7035
KABELTYP: PVC 5x 0.14 mm² RAL 7035

2

CODING
KODIERUNG

3

COLOR: RAL 7035 LIGHT-GRAY
FARBE: RAL 7035 LICHTGRAU

4

WHITE / WEISS	1	1
BROWN / BRAUN	2	2
GREEN / GRUEN	3	3
YELLOW / GELB	4	4
GRAY / GRAU	5	5
COLOR / FARBE	A	B

PIN CONFIGURATION
ANSCHLUSSBELEGUNG

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWELNS LETZTIGELTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.3

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES/WINKEL ±1°

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

-

DWN
N.GEISTER 19JUN2001

CHK
H.SCHERER 19JUN2001

APVD
G.FELDMEIER 19JUN2001

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

tyco
Electronics

tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

NAME
T01 CABLE CONNECTION MALE-FEMALE PLUG 5 POS. 1-32m
T01 VERBINDUNGSKABEL STIFT-BUCHSE 5 POL. 1-32m

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
3-1437720-1

RESTRICTED TO
NUR FUER
-

CUSTOMER DRAWING
/KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB -

SHEET
BLATT 1

OF
VON 1

REV
A1

AMP 1470-19 REV 31MAR2000

Pro/ENGINEER DRAWING