

コントロールセンター

CENTER CONTROLS



C-1257
ステンレス製

特徴 Feature




- $\phi 4$ ロッド用のコントロールセンターです。
- 最大53mmのストロークがあるためほとんどのラッチが使用可能です。
- 左右兼用型
- The control center is used with the $\phi 4$ rod.
- Because the maximum stroke is 53 mm almost all kinds of latches can be used.
- This may be used for both the right-hand and left-hand use.

- 仕様 ● 材質：ステンレス鋼板(SUS304)
● 付属品：クイックブッシュ(2個)
- 用途 ● 特装車・コンテナ・建設機械
- 納期 ● 標準在庫品
- 備考 ● ハンドルA-103・A-100等の角棒付ハンドル、ラッチはC-40・C-625等と組合せてご使用ください。

- Specifications ● Material: Stainless steel plate (SUS304)
● Accessories: Two quick bushes
- Specific-use ● Specially equipped vehicles, containers, construction machinery.
- Remarks ● Use in combination the handle with the square rod such as A-103 or A-100 and C-40 or C-625 latch is recommended.



C-1257



商品番号 Product No	RoHS 10v	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price
C-1257		2D/3D	200	21519	¥1,250	数量 Quantity 単価 Price 10個～ ¥1,200

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー

ラッチ錠

ドア
キャッチ

スナッチ
ロック

コントロール
センター

パイプ
関連金具

グレーチング
ロック

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン