


圧力チェックが手軽に、パーソナルに、ポケットサイズのハンディ・マノメータです。

ハンディ・マノメータ

HANDHELD DIGITAL MANOMETER

PG-100N



■特 長 FEATURES

- **高い安定性を実現**
感圧素子に半導体チップを使用。電子回路技術による温度補償。
- **電池寿命は長寿命**
低消費電力設計により、単4形乾電池2本で1000時間以上使用できます。
- **オートパワーオフ機能（時間切替え可能）**
- **ワンハンド、ワンタッチ操作の使いやすいパネルレイアウト**
- **見やすい大型ディスプレイ**
ホールド機能付きのデジタル表示で読み取り誤差がありません。
- **Excellent stability**
High precision semiconductor chip combined with temperature compensation circuit guarantee excellent stability.
- **Long battery life**
Lasts more than 1000hrs with two AAA dry batteries.
- **Automatic power off function**
- **Easy, one-handed operation**
- **Easy-to-read large LCD display**
- **Pressure unit selectable type also available (PG-100N-****-W).**

■型式表示 MODEL NUMBER DESIGNATION

P G - 1 0 0 N - 1 0 2 R - M X2 T

シリーズ名 Series name

定格圧力 Rated pressure range

101 : - 10 ~ 10 kPa
102 : - 100 ~ 100 kPa
103 : - 100 ~ 1000 kPa

指示方式 Pressure reference

R : ゲージ圧（連成圧） Gauge(Compound)

※1 mmHg を使用の際は、別途申請書が必要になります。

※2 単位切替タイプを使用の際は別途申請書が必要になります。

トレーサビリティ体系図添付 Traceability system chart

なし Blank : 添付なし Not attached

T : トレーサビリティ体系図 Traceability system chart

検査成績書／校正証明書添付
Inspection report / Calibration Certificate

なし Blank : 添付なし Not attached

X1 : 検査成績書 Inspection report

X2 : 検査成績書、校正証明書

Inspection report and Calibration certificate

表示単位 Unit of display

なし Blank : kPa

M : MPa

H : mmHg※1

W : 単位切替タイプ Selectable(bar, psi, inch Hg, mmHg, mmAg, kPa, MPa according to the pressure range)※2

■型式一覧表 LIST OF MODEL NUMBERS

〈非腐食性気体 For non-corrosive gas〉

形（指示方式） Pressure reference		ゲージ圧 Gauge		
定格圧力（kPa） Rated pressure range (kPa)		- 10 ~ 10	- 100 ~ 100	- 100 ~ 1000
型式 Model number	kPa 表示 Unit of display : kPa	PG-100N-101R- ***	PG-100N-102R- ***	PG-100N-103R- ***
	MPa 表示 Unit of display : MPa	—	—	PG-100N-103R-M **
	mmHg 表示 Unit of display : mmHg	PG-100N-101R-H **	PG-100N-102R-H **	—
	単位切替 Selectable	PG-100N-101R-W **	PG-100N-102R-W **	PG-100N-103R-W **

PG-100N

HANDHELD DIGITAL MANOMETER

■標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS

〈kPa 表示 kPa version〉

- 特記ない場合、周囲温度 25 ± 5℃ で規定します。
Unless otherwise specified, the specs are defined at an ambient temperature of 25 ± 5 °C.

項 目 Item		PG-100N		
一般仕様 General specifications	形 (指示方式) Pressure reference	ゲージ圧 Gauge		
	型 式 Model number	101R	102R	103R
	定格圧力 Rated pressure range	kPa - 10 ~ 10	- 100 ~ 100	- 100 ~ 1000
	最大圧力 Maximum pressure	kPa 20	200	1500
	破壊圧力 Break-down pressure	kPa 50	500	2000
	動作温度 Operating temp. range	0 ~ 50		
	補償温度 Compensated temp. range	0 ~ 50		
	動作湿度 Operating humidity	% RH 15 ~ 85 (結露ないこと No condensation)		
	保存温度 Storage temp.	°C - 20 ~ 70 (大気圧、湿度 65 %RH 以下 Atmospheric pressure, humidity 65 %RH maximum)		
	適用媒体 Pressure medium	非腐食性気体 Non-corrosive gases		
	圧力ポート Pressure port	M5 メネジ M 5 female		
	質 量 Net weight	g 約 100 Approx. 100		
	電 源 Power	単 4 形乾電池、DC1.5 V × 2 電池寿命 1000 時間以上 AAA dry battery DC 1.5 V × 2 Battery life 1000 h minimum		
表 示 Display	表示桁数 No. of digits	3 1/2		
	表示素子 Display element	LCD		
	定格表示 Rated display range	- 10.00 ~ 10.00	- 100.0 ~ 100.0	- 100 ~ 1000 -, 100 ~ 1.000 (MPa 表示品)
	表示回数 Display cycle	約 4 回/秒 Approx. 4 times/s		
	総合精度 Integrated accuracy	± 0.5 %F.S. ± 2 digits (at 25 °C ± 5 °C)		
		± 1.5 %F.S. ± 2 digits (at 25 °C ± 25 °C)	± 1.0 %F.S. ± 2 digits (at 25 °C ± 25 °C)	
	分解能 Resolution	1 digit		
アナログ出力 Analog output	供給電源 (外部供給) Power supply (External supply)	5 ± 0.5 V DC 5 mA maximum		
	出力電圧 Output voltage	0 ~ ± 1.000 V ※ 表示値に比例 Proportionate to display value		
	出力精度/分解能 Output accuracy / Resolution	± 10 mV / 1mV		
	出力抵抗 Output resistance	Approx. 10 kΩ		
	応答速度 Response	Approx. 10 ms		
	付加機能 Additional function	オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示 (LOBAT)、ゼロリセット Auto power off, Display hold, Battery replacement display, (LOBAT), Zero point adjustment		
	付属品 Accessories	ハーフユニオン (外径 φ6 チューブ用) 1個、バープ継手 (内径 φ4 チューブ用) 1個、単4形乾電池2個、ストラップ 2 fittings (half union for 6mm OD tube, barb fitting for 4mm OD tube), 2 AAA batteries, strap		
	別売品 Option (Sold seperately)	PG-100N 用ソフトケース PG-100N soft carrying case		

PG-100N

HANDHELD DIGITAL MANOMETER

■標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS

〈非 SI 単位品 Non SI unit version〉医療用途に限ります。別途申請書が必要です。

- 特記ない場合、周囲温度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ で規定します。
Unless otherwise specified, the specs are defined at an ambient temperature of $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$.

項 目 Item		PG-100N	
一般仕様 General specifications	形 (指示方式) Pressure reference	ゲージ圧 Gauge	
	型 式 (mmHg 表示品: 連成圧) Model number(mmHg display : compound)	101R-H	102R-H
	定格圧力 Rated pressure range	$-10 \sim 10$ ($-75.0 \sim 75.0$)	$-100 \sim 100$ ($-750 \sim 750$)
	最大圧力 Maximum pressure	20 (150)	200 (1500)
	破壊圧力 Break-down pressure	50 (375)	500 (3750)
	動作温度 Operating temp. range	$0 \sim 50$	
	補償温度 Compensated temp. range	$0 \sim 50$	
	動作湿度 Operating humidity	$35 \sim 85$ (結露ないこと No condensation)	
	保存温度 Storage temp.	$-20 \sim 70$ (大気圧、湿度 65 %RH 以下 Atmospheric pressure, humidity 65 %RH maximum)	
	適用媒体 Pressure medium	非腐食性気体 Non-corrosive gases	
	圧力ポート Pressure port	M5 メネジ M 5 female	
	質 量 Net weight	約 100 Approx. 100	
	電 源 Power	単 4 形乾電池、DC1.5 V $\times$ 2 電池寿命 1000 時間以上 AAA dry battery DC 1.5 V $\times$ 2 Battery life 1000 h minimum	
表 示 Display	表示桁数 No. of digits	3 1/2	
	表示素子 Display element	LCD	
	定格表示 (mmHg 表示品) Rated display range(mmHg display)	$-75.0 \sim 75.0$	$-750 \sim 750$
	表示回数 Display cycle	約 4 回/秒 Approx. 4 times/s	
	総合精度 Integrated accuracy	$\pm 0.5\% \text{F.S.} \pm 2 \text{ digits (at } 25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C)}$	
		$\pm 1.5\% \text{F.S.} \pm 2 \text{ digits (at } 25^{\circ}\text{C} \pm 25^{\circ}\text{C)}$	$\pm 1.0\% \text{F.S.} \pm 2 \text{ digits (at } 25^{\circ}\text{C} \pm 25^{\circ}\text{C)}$
アナログ出力 Analog output	分解能 Resolution	1 digit	
	供給電源 (外部供給) Power supply (External supply)	$5 \pm 0.5 \text{ V DC } 5 \text{ mA maximum}$	
	出力電圧 Output voltage	$0 \sim \pm 1.000 \text{ V}$ ※ 表示値に比例 Proportionate to display value	
	出力精度/分解能 Output accuracy / Pesolution	$\pm 10 \text{ mV} / 1 \text{ mV}$	
	出力抵抗 Output resistance	Approx. 10 k Ω	
	応答速度 Response	Approx. 10 ms	
	付加機能 Additional function	オートパワーオフ、表示ホールド、電池交換表示 (LOBAT)、ゼロリセット Auto power off, Display hold, Battery replacement display(LOBAT), Zero point adjustment	
	付属品 Accessories	ハーフユニオン (外径 $\phi 6$ チューブ用) 1個、バープ継手 (内径 $\phi 4$ チューブ用) 1個、単 4 形乾電池 2 個、ストラップ 2 fittings (half union for 6mm OD tube, barb fitting for 4mm OD tube), 2 AAA batteries, strap	
	別売品 Option (Sold seperately)	PG-100N 用ソフトケース PG-100N soft carrying case	

PG-100N

HANDHELD DIGITAL MANOMETER

■環境特性 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

試験項目 Test item	試験条件 Test conditions (At 25 ± 5 °C)	変動量 Permissible change
振 動 Vibration	Amplitude 1.5 mm P-P, 10 ~ 55 Hz, 3 directions for 2 hours each (packed)	表示精度最大 : ± 1 %F.S. Indicating accuracy: ± 1 %F.S. maximum
衝 撃 Shock	98.1 m/s ² , 3 directions for 3 times each (packed)	
圧力サイクル Pressure cycling	0 ~ 定格圧力 0 ~ Rated pressure, 10 ⁶ cycles	
耐湿性 Moisture resistance	40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs.	

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

Unless otherwise specified, tolerance : ± 0.5 (Unit: mm)

