

Relais mit 1 Wechsler
elektrische und mechanische Betriebsanzeige
Handbetätigung
(Relaishöhe: 25 mm)
Eingangsnennspannung U_N :
AC 24 V, AC 115 V, AC 230 V

Relais mit 2 Wechsler
elektrische und mechanische Betriebsanzeige
Handbetätigung
(Relaishöhe: 25 mm)
Eingangsnennspannung U_N :
AC 24 V, AC 115 V, AC 230 V





Foto ähnlich






Foto ähnlich



Beschreibung	U _N	I _N	Bestellnr.	VPE	U _N	I _N	Bestellnr.	VPE
Stecksockel mit Kleinschaltrelais, für TS 35	AC 24 V	31,6 mA	788-541	1	AC 24 V	31,6 mA	788-546	1
	AC 115 V	6,6 mA	788-543	1	AC 115 V	6,6 mA	788-548	1
	AC 230 V	3,2 mA	788-544	1	AC 230 V	3,2 mA	788-549	1
Technische Daten	Zubehör siehe Hauptkatalog 2010/2011 Interface-Bausteine							
Kontaktwerkstoff	AgNi				AgNi			
Eingangsspannungsbereich	U _N ± 10 %				U _N ± 10 %			
Max. Schaltspannung	AC 250 V				AC 250 V			
Max. Dauerstrom	16 A				2 x 8 A			
Max. Schaltleistung (ohmsch)	AC 4 kVA				AC 2 x 2 kVA			
Betriebsleistung	0,75 VA typ.				0,75 VA typ.			
Ansprech-/Abfallzeit max.	15 ms / 8 ms				15 ms / 8 ms			
Nennbetriebsart	100 % ED				100 % ED			
Spannungsfestigkeit Kontakt / Spule	5 kV				5 kV			
Spannungsfestigkeit offener Kontakt	1 kV				1 kV			
Nennspannung nach VDE 0110 Teil 1/4.97, IEC 60664-1	250 V / 4 kV / 3				250 V / 4 kV / 3			
Lebensdauer mechanisch	5 x 10 ⁶ Schaltspiele				5 x 10 ⁶ Schaltspiele			
Schutzart	IP20				IP20			
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C ... +50 °C				-25 °C ... +50 °C			
Lagertemperatur	-40 °C ... +70 °C				-40 °C ... +70 °C			
Abmessungen (mm) B x H x T	15 x 73 x 86				15 x 73 x 86			
	Höhe ab Oberkante Tragschiene				Höhe ab Oberkante Tragschiene			
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®S				CAGE CLAMP®S			
Querschnitte	0,34 mm² ... 2,5 mm² / AWG 22 ... 12				0,34 mm² ... 2,5 mm² / AWG 22 ... 12			
Abisolierlängen	9 ... 10 mm / 0.37 in				9 ... 10 mm / 0.37 in			
Normen / Bestimmungen	DIN VDE 0140 Teil 1, DIN EN 61140; DIN VDE 0160, EN 50178; Schutzklasse II				DIN VDE 0140 Teil 1, DIN EN 61140; DIN VDE 0160, EN 50178; Schutzklasse II			