



Fusibles cilíndricos industriales con percutor
Fusibles cylindriques industriels
avec percuteur (HPC)
Industrial cylindrical fuse-links with striker (HRC)

GOULD



17447



18951

Percutor • Percuteur • Striker


Antes
Avant
Before



Después
Après
Afterwards



	14 x 51	22 x 58
A	14,3	22,2
B	51	58
C	13,8	16,2
D	7,5	7,5
E	3,8	3,8



Tamaño Taille Size	In (A)	Art. N.º	Tensión Tension Voltage (V)	Poder de corta Pouvoir de coupure Breaking capacity (A)	Caja/un. Condit/un. Packing
14 x 51	2	17413	500	120.000	10/50
	4	17419			
	6	17423			
	8	17427			
	10	17431			
	12	17433			
	16	17435			
	20	17437			
	25	17439			
	32	17443			
	40	17447			
	50	17451			
22 x 58	4	18419	690	80.000	10/50
	6	18423			
	8	18427			
	10	18431			
	12	18433			
	16	18435			
	20	18437			
	25	18439			
	32	18443			
	40	18447			
	50	18451			
	63	18455			
14 x 51	80	18459	500	120.000	10/50
	100	18463			
	125	18465			
22 x 58	160	17911	500	120.000	10/50
	200	17913			
	250	17919			
	320	17923			
	400	17927			
	500	17931			
	630	17933			
	800	17935			
	1000	17937			
	1250	17939			
	1600	17943			
	2000	17947			
22 x 58	2500	17949	690	80.000	10/50
	3200	17951			
	4000	18911			
	5000	18913			
	6300	18919			
	8000	18923			
	10000	18927			
	12500	18931			
	16000	18933			
	20000	18935			
	25000	18937			
	32000	18939			

Cortacircuitos modulares seccionables MS

para fusibles cilíndricos industriales

Coupe-circuit modulaires sectionnables MS


pour des fusibles cylindriques industriels

Modular fuse base MS

for industrial cylindrical fuse-links



24802



24814



24820



24804



24934



24932

MS. 14 50A:690V~

Fusible tamaño • Cartouche taille • Fuse-link size: 14 x 51
50 A:400 V~ 40 A:500 V~ 25 A:690 V~

Polos • Pôles • Poles	Art. N.º	Nº Módulos Nombre Modules No. of modules (17.5 mm)	Caja / Cartouche Packaging
1	24802	1.5	6
(*)N	24800	1.5	6
(*)1 + N	24810	3	6
2	24812	3	6
3	24814	4.5	6
(*)3 + N	24816	6	6
4	24819	6	6

Con indicador de fusión • Avec voyant • With indicator

1	24804	1.5	6
---	-------	-----	---

Con microrruptor • Avec microrrupteur • With microswitch (5 A / 250 V~)

(Suministrado con 3 terminales • Livré avec 3 cosses • Supplied with 3 terminals)


1	24820	1.5	6
3	24824	1.5	6
(*)3 + N	24826	6	6

Accesorios • Accessoires • Accessories

Para ensamblar 2 polos Pour assembler 2 pôles To assemble 2 poles	24930	10	10
2	24931	10	10
3	24932	10	10
4	24933	10	10
300 mm			
Microrruptor • Microrrupteur • Microswitch 5 A - 250 V~	24934	5	5


(*) Con neutro incorporado • Avec neutre équipé • With neutral incorporated

Unipolares • Unipolaires • Unipolar



	MS14
A	26
B	52
C	78
D	104
E	81
E ₁	83
F	53,5
G	44,5
H	52,6
I	89
I ₁	91
J	5
K	32,5
L	98
L ₁	100
M	106
N	21

Multipolares • Multipolaires • Multipolar



Cortacircuitos modulares seccionables MS

para fusibles cilíndricos industriales

Coupe-circuit modulaires sectionnables MS


pour des fusibles cylindriques industriels

Modular fuse base MS


for industrial cylindrical fuse-links



25002



25014



25024



25134



25131

MS. 22 125A:690V~

Fusible tamaño • Cartouche taille • Fuse-link size: 22 x 58

125 A:400 V~ 100 A:500 V~ 80 A:690 V~

Polos • Pôles • Poles	Art. N.º	Nº Módulos Nombre Modules No. of modules (1/2/3/4/5/6/7/8)	Caja/u. Conditi./u. Packng
1	25002	2	6
(*) N	25000	2	6
(*) 1 + N	25010	2	6
2	25012	4	6
3	25014	6	6
(*) 3 + N	25016	8	6
4	25019	8	6

Con microrruptor • Avec microrrupteur • With microswitch (5 A / 250 V~)

(Suministrado con 3 terminales • Livré avec 3 cosses • Supplied with 3 terminals)


1	25020	2	6
3	25024	4	6
(*) 3 + N	25026	6	6

Accesorios • Accessoires • Accesories

Part para ensamblar modo ON Part pour assembler mode ON Part for assembly mode ON	25130	10
2	25131	10
3	25132	10
4	25133	10
300 mm	25134	10
Microrruptor • Microrrupteur • Microswitch 5 A - 250 V~	25135	3

(*) Con neutro incorporado • Avec neutre équipé • With neutral incorporated

Unipolares • Unipolaires • Unipolar



	MS 22
A	35
B	70
C	105
D	140
E	88
E ₁	90
F	53
G	45
H	58
I	103
I ₁	105
J	4,5
K	45
L	112
L ₁	114
M	140
N	26,5

Multipolares • Multipolaires • Multipolar

