








48 Einlöt-Kontakte
48 solder-contacts

- = Kontaktposition belegt
= *positions with contacts*
- = Kontaktposition nicht belegt
= *positions without contacts*



Querschnitt der
Lötanschlüsse:
*cross-section of
solder terminations:*



09 06 248 <u>7</u> 826	3	Au über/ <i>over</i> Ni
09 06 248 <u>6</u> 826	2	Au über/ <i>over</i> Ni
09 06 248 <u>2</u> 826	1	Au über/ <i>over</i> Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level acc. to IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>contact plating</i>

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. ergänzend / <i>complementary</i> IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maß/Free size <i>tolerances</i> ergänzend / <i>complementary</i> IEC 60603-2			
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 2 : 1 10 : 1	Bauform / <i>type</i> F (version 1) Federleiste Einlöt 1x1 gewinkelt 48 pol. <i>female connector solder 1x1 angled 48 pol.</i>					
			Detail.	12.12.05	Leh.							
			Insp.	12.12.05	kfoe							
			Stand.									
34033	06.11.06	LeHT	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP						TB 09 06 248 x826			Blatt/ page /
32882												
Mod.	Dat.	Name										
							Sub.		Mod.		v.	