

Rack PDU, Basic, ZeroU, 16A, 230V, (20)C13 & (4) C19; IEC309
Part Number: AP7551



Technische Daten

Ergebnis

Nominelle Ausgangsspannung	230V
Maximum Total Current Draw per Phase	16
Ausgangsanschlüsse	(20) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19



Eingabe

Nominelle Eingangsspannung	230V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlußart	IEC 309
Kabellänge	3 feet
Maximum Input Current per phase	16 A
Load Capacity	3,680 VA

Abmessungen

Nettogewicht	10.70 lbs. (4.86 kg)
Maximale Höhe	63.75 inches (161.93 cm)
Maximale Breite	2.20 inches (5.59 cm)
Maximale Tiefe	1.73 inches (4.39 cm)
Versandgewicht	12.70 lbs. (5.77 kg)
Frachthöhe	84 inches (213 cm)
Frachtbreite	6 inches (15 cm)
Frachttiefe	5 inches (13 cm)

Benutzerhandbuch & Installationsanleitungen:

- [Basic Rack PDU \(Manual\)](#)
- [Basic Rack PDU AP7551 \(Manual Addendum\)](#)
- [Basic Rack PDU 1-Phase 230 V, 16 A \(Manual\)](#)
- [Basic Rack PDU AP7551 \(Sheet\)](#)
- [Power Distribution Units - Declaration of Conformity \(Sheet\)](#)

Eigenschaften:

- Kostengünstige Stromverteilung
- Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich
- Geräte können vertikal montiert werden

Farbe	Black
-------	-------

Umgebung

Operating Environment	0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	5 - 95 %
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 meters)
Lagerungstemperatur	-25 - 65 °C (-13 - 149 °F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
Storage Elevation	0-50000 feet (0-15000 meters)

Conformance

Begutachtung	CE, EN 60950, VDE
Standardgarantie	2 years repair or replace