







Threaded lock and spacer clip/
Abstandsbolzen-Clip

PCB Hole drillings

(PCB Top side)/

Leiterplattenbohrbild

(Leiterplatten Oberseite):



Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung:	60 V AC
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	≥5 GΩ
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V, 50 Hz, 1 min.
Temperature range/ Temperaturbereich:	-55 °C ... +125 °C
Current rating/ Strombelastbarkeit:	3,0 A (UL, VDE) / 2,5 A (CSA)
Mating cycles/ Steckzyklen:	Quality class 1 = 500 Gütestufe 1 Quality class 1 = 200 Gütestufe 2 Quality class 3 = 50 Gütestufe 3 Quality class 4 ≥ 500 Gütestufe 4

Materials/


Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Cu alloy, Au over Ni
Insulator/ Isolierkörper:	PBT GF UL 94 V-0, black/ schwarz
Shell/ Gehäuse:	Steel, Sn over Ni
Threaded lock and spacer clip/ Abstandsbolzen-Clip:	Cu alloy, Sn over Ni
Collar/ Scheibe:	Cu alloy, Sn over Ni

Installation specification/

Montagedaten:

Maximum torque Value for thread/ Max. empfohlenes Drehmoment für Gewinde:	6 in.LB/ 67 Ncm
PCB clip for hole diameter/ PCB Clip für Lochdurchmesser:	Ø3,1 mm
Circuit board thickness/ Leiterplattenstärke:	1,6 mm



Part no. / Part Marked/ Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating/ Kontakt Veredelung:
164A17479X	3	Gold Flash over Nickel Gold über Nickel
164B17479X	2	20 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 20 µin Gold über min. 50 µin Nickel
164C17479X	1	30 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 30 µin Gold über min. 50 µin Nickel
164J17479X	4	50 µin Hard Gold over min. 50 µin Nickel 50 µin Gold über min. 50 µin Nickel

dim. in mm		D-SUB HD Female 44pos. Solder pin straight with threaded lock and spacer clip	
drawn/ gez. appd./ gepr.	Date/Datum	Name	D-SUB HD Buchse 44pos. Lötstift gerade mit Abstandsbolzen-Clip
	05.10.16	Lehmenkühler	
	06.10.16	Schmidt	
Index: a Original	Scale/Maßstab: 2:1	dwg no / Z.-nr.: 16K1A3851	DIN- A3 1 / 1
Status: InBearbeitung			
RoHS & REACH compliant/ konform			

CONEC