







Gehaeuse ohne Vorpraegungen			Gehaeuse mit Vorpraegungen		
Max.moegliche metrische Bohrungen je Kasten-seite			Metrische Typen		
M	A/C	B/D	○ = M12		
12	4	6	● = M16/20		
16	3	4	⊗ = M25/32		
20	2	4			
25	2	3			
32	1	2			

(Verwendungsbereich)				(Zul. Abw.)		(Oberflaeche)		Maßstab 1:1		(Volumen in cm³)			
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.						(Werkstoff, Haltzeug)							
						Datum		Name		(Benennung)			
				Bearb.		25.02.08		W SP		Massblatt			
				Gepr.		29.05.12		MGU					
				Vers.						TK 1811 flach, metrisch			
				Status		Freigabe		(Zeichnungsnummer)					
						M-TK-1811_FLACH				Blatt 1			
1		Am 074/12		29.05.12		W SP						A2 Bl.	
Zust.		Aenderung		Datum		Name		(Urspr.)		(Ersatz fuer:) Zeichnung v.12.09.2006 (ME10)			
(Dateiname Modell:) M-TK-1811FLACH												(Dateiname Zeichnung) M-TK-1811FLACH	