




NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH	ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH- NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR
--	---

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH ©COPYRIGHT 1992 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN	REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAMe
	0	NEUE ZEICHNUNG ERSTELLT.	26.06.92	ATZH.
	1	DIVERSE ÄNDERUNGEN	22.3.93	ATZH.
	2	DIVERSE ÄNDERUNGEN	30.4.93	ATZH.
	A	NAMe GEÄNDERT	15.3.94	ATZH.
	B	EINZELGEHÄUSE, VORZUGSFARBE GRAU	13.7.95	ATZH.
	C	SEITENMANN AUFGESÖTERT, BEMERKUNG S HINZU	01.07.96	Schwan
	C1	BENENNUNG, NOTE 2 UND 5 GEÄNDERT	27.01.99	SCHNAUBELT



- 5 PASSENDE GEGENSTECKER:
-TABWANNE SIEHE ZEICHNUNG 829 866
-LEITERKARTENANSCHLUSS MIT RAHMEN SIEHE ZEICHNUNG 964 575
-LEITERKARTENANSCHLUSS OHNE RAHMEN SIEHE SPEZIFIKATION 108-18056

MATING PARTS:
 -TABHEADER SEE DRAWING NO.829 866
 -PCB APPLICATION WITH FRAME SEE DRAWING 964 575
 -PCB APPLICATION WITHOUT FRAME SEE SPECIFICATION 108-18056

- 4 SCHNITTBEREICH DURCH HERSTELLUNGSPROZESS
CUTTING AREA FROM PRODUCING PROCESS
 - 3 RASTMÖGLICHKEIT FÜR INNENVERRASTUNG AUF ANFRAGE
LOCKING FEATURE FOR INTERIOR LOCKING BY REQUEST
 - 2 DRAHTGRÖßENBEREICH, DGB I ($7 \times \emptyset 0.2\text{mm} = 0.22\text{mm}^2$, $12 \times \emptyset 0.2\text{mm} = 0.35\text{mm}^2$).
SIEHE VERARBEITUNGSANWEISUNG 114-18049
WIRE RANGE, DGB I ($7 \times \emptyset 0.2\text{mm} = 0.22\text{mm}^2$, $12 \times \emptyset 0.2\text{mm} = 0.35\text{mm}^2$).
SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18049
 - 1 KODIERIPPEN; SCHNEIDEN AUF DER VERARBEITUNGSMASCHINE MÖGLICH.
KEYING RIBS; CUTTING WITH THE TERMINATION MACHINE POSSIBLE

[illegible]

						ZEICHNUNG GÜLTIG AB					
						 AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany					
						BENENNUNG AMP DUOPLUG 2.5 TH FEMALE CONNECTOR 3-20 POSITION, DGB I					
						AMP DUOPLUG 2.5 TH Federleiste, 3- 20 polig, DGB I					
SIEHE TABELLE 2 - KONTAKT CuSn VORVERZINNT											
SEE TABLE 1 - FEDERLEISTENGEHÄUSE PBTP GRAU											
						OBERFLÄCHE		FORMAT		ZEICHNUNGS-NR.	
						FARBE		A1		829868	
						NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0,2mm ± 1°					
						HASSTAB 10;1		BLATT		1 VON 1	
						REV. C1					