




LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN
A1	—	PROJECT NO.:				
		E92-52625				
			O1	TOLERANZEN, NOTE 4 UND 5 HINZU	06.03.98	SCMDT
			A1	REV.PER EG00-2782-00:ENGLISH TRANSLADED, NEW DWG-FORM.	29.11.00	S.STLZ
			A2	REVISED PER ECR-09-018681	20AUG09	VKH
			A3	REVISED PER ECO-10-002990	28JAN10	KK

ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABISOLIER-LÄNGE	TYPE AUSFÜHRUNG	COLOUR FARBE	l ₁	l ₂	d ₁	s ₁	d ₂	s ₂	PACKING UNIT VERPACKUNGS-EINHEIT
	mm ²	AWG										
966 293-1	0.14	26	6	NORMAL	BROWN	10 ±1.5	6 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-2	0.14	26	8	LONG	BROWN	12 ±1.5	8 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-3	0.25	23	8	NORMAL	YELLOW	10 ±1.5	6 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-4	0.25	23	10	LONG	YELLOW	12 ±1.5	8 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-5	0.34	22	8	NORMAL	GREEN	10 ±1.5	6 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-6	0.34	22	10	LONG	GREEN	12 ±1.5	8 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-7	0.50	20	8	SHORT	WHITE	12 ±1.5	6 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-8	0.50	20	10	NORMAL	WHITE	14 ±1.5	8 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
966 293-9	0.50	20	12	SEMILONG	WHITE	16 ±1.5	10 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-0	0.75	18	8	SHORT	BLUE	12 ±1.5	6 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-1	0.75	18	8	NORMAL	BLUE	14 ±1.5	8 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-2	0.75	18	12	SEMILONG	BLUE	16 ±1.5	10 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-3	0.75	18	14	LONG	BLUE	18 ±1.5	12 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-4	1.00	17	8	SHORT	RED	12 ±1.5	6 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-5	1.00	17	10	NORMAL	RED	14 ±1.5	8 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-6	1.00	17	12	SEMILONG	RED	16 ±1.5	10 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-7	1.00	17	14	LONG	RED	18 ±1.5	12 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-8	1.50	16	10	NORMAL	BLACK	14 ±1.5	8 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
1-966 293-9	1.50	16	12	SEMILONG	BLACK	16 ±1.5	10 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-0	1.50	16	20	LONG	BLACK	24 ±2.0	18 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-1	2.50	14	10	NORMAL	GREY	14 ±1.5	8 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-2	2.50	14	14	SEMILONG	GREY	18 ±1.5	12 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-3	2.50	14	20	LONG	GREY	24 ±2.0	18 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	1000
2-966 293-4	4.00	11	11	NORMAL	ORANGE	17 ±1.5	10 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	1000
2-966 293-5	4.00	11	14	SEMILONG	ORANGE	20 ±1.5	12 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	1000
2-966 293-6	4.00	11	20	LONG	ORANGE	26 ±2.0	18 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	1000



PACKING:
VERPACKUNG:

SHOWN IS STRIP PACKING FOR 966 293-1
DARGESTELLT IST STREIFENVERPACKUNG FÜR PN 966 293-1



- 1

THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.
- 2

RECOMMENDED STRIP LENGTH
- 3

STRIP CONSISTING OF 10 PLASTIC BAGS WITH 100 PIECES TUBULAR END-SLEEVES EACH
- 4

COLOUR TYPE 1: COLOURS PER TELEMECANIQUE STANDARD
- 5

MAX.INSULATION DIA. OF WIRE: d₂ MIN.-0.1
- 6

USE HAND TOOL 539660-1
- 7

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

- 1

DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
- 2

EMPFOHLENE ABISOLIERL ÄNGE
- 3

STREIFEN BESTEHEND AUS 10 PLASTIKBEUTELN MIT JE 100 STÜCK ADERENDHÜLSEN
- 4

FARBREIHE 1: FARBEN NACH TELEMECANIQUE STANDARD
- 5

MAX.ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG:d₂ MIN.-0.1
- 6

BENUTZEN SIE HANDWERKZEUG 539660-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN R.SCHMIDT	28-FEB-94	Tyco Electronics AMP GmbH D - 63225 Bensheim	
DIMENSIONS: MASSEWERTEN: mm		CHK W.BÖCK	15-JUN-94	NAME	
		APVD G.FELDMAYER	29-NOV-00	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
		APPLICATION SPEC VERÄBETUNGSSPEZ.		TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE (STRIP PACKING) COLOUR TYPE 1, NOT PER DIN	
MATERIAL PP/E-Cu		FINISH/OBERFL.: S _n COLOUR: SEE TABLE FARBE: SIEHE TABELLE		SIZE A2	CAGE CODE 00779
CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB		SHEET BLATT	OF VON
				1	1
				REV A3	