



Fassungen für Schwingquarze

Sockets for Crystal Oscillators


Supports pour quartz



QS 13 V



QS 25 GS





Präzisionsfassungen für Schwingquarze im HC 18 Gehäuse

Precision sockets for crystal oscillators in case HC 18


Supports de précision pour oscillateurs en boîtier HC 18



PQ 18 ...



PQ 18 W ...



Oberfläche der Kontakthülse:
... G = Gold
... Z = Zinn




Contact shell surface:
... G = gold
... Z = tin

Revêtement du corps du contact:
... G = doré
... Z = étamé

Isolierscheiben für Schwingquarze

Insulators for crystal mounts

Rondelles isolantes pour oscillateurs



* = selbsthaltend
* = self retaining
* = autotenant

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Maße/Dimensions [mm]					Gehäusebauform Case design Forme de boîtier
	C	C/C	L	D	W	
ISQ 01	-	3,8	8,3	0,71	3,7	HC-80/U
ISQ 02	1,9	3,8	8,3	*	3,7	HC-80/U
ISQ 03	1,9	3,8	8,3	0,71	3,7	HC-80/U
ISQ 04	-	4,9	11,8	0,71	5,6	HC-18/U, HC-43/U + HC-49/U
ISQ 05	-	4,9	11,8	*	5,6	HC-18/U, HC-43/U + HC-49/U
ISQ 06	2,4	4,9	11,8	0,71	5,6	HC-18/U, HC-43/U + HC-49/U
ISQ 07	2,4	4,9	11,8	*	5,6	HC-18/U, HC-43/U + HC-49/U
ISQ 08	-	4,9	11,8	1,30	5,6	HC-25/U, HC-42/U + HC-50/U

Technische Daten:

Folie: MYLAR
Materialstärke: 0,127 mm
Hitzebeständigkeit: 250°C
Durchschlagfestigkeit: 9 KV

Technical Data:

Foil: MYLAR
Thickness: 0,127 mm
Heat resistance: 250°C
Dielectric Strength: 9 KV

Caractéristiques techniques:

Feuille: MYLAR
Epaisseur: 0,127 mm
Résistance à la chaleur: jusqu'à 250°C
Rigidité diélectrique: 9 KV