

Schlüsselschalter - Bund rund

1.10.118.713/0000

Lieferumfang: 2 Schlüssel.



Allgemein

Bundform	rund
----------	------

Einbaumaße

Bunddurchmesser	18 mm
Bauhöhe	7,5 mm
Einbautiefe	39,5 mm; mit Steckfassung 41,25 mm
Einbauöffnung	16,2 mm

Mechanischer Aufbau

Befestigung	Gewindering
Anschluss	Lötanschluss
Kontaktsystem	Schleifkontakt, selbstreinigend
Kontaktfunktion	rastend
Kontaktbestückung	1 S pro Schaltstellung
Kontaktwerkstoff	Au-Legierung
Beleuchtung	nein

Mechanischer Aufbau Schloss

Schloss	Zylinderschloss mit Stifthalung
Zuhaltungen	5 Stifte
Schließung	5001
Anzahl der möglichen Schließungen	10.000
Hauptschlüssel	auf Anfrage
Wendeschlüssel	auf Anfrage
Abzugsstellung Schlüssel	0+1+2

Mechanische Kennwerte


Betätigungskraft min.	0,035 Nm
Betätigungskraft max.	1,8 Nm

Elektrische Kennwerte

Schaltspannung AC/DC max.	35 V
Schaltspannung AC/DC min.	5 V
Schaltstrom AC/DC max.	100 mA
Schaltstrom AC/DC min.	5 mA
ESD-Festigkeit max.	12 kV
Isolationswiderstand	6 x 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand max.	200 mΩ


Sonstige Angaben


Lebensdauer min. (Schaltzyklen)	50.000 Zyklus
Schutzart frontseitig	IP 40
Arbeitstemperatur min.	-25 °C

Einbauöffnung

Technical drawing of a mechanical part with dimensions:

- Overall height: 12.7
- Overall width: 12.7
- Top horizontal edge: 4.45
- Right vertical edge: 4.45
- Bottom horizontal edge: 0.8 ± 0.1
- Internal features: A central vertical slot and a horizontal slot intersecting it.
- Labels: 0, 1, 2, 3, P





mit Steckfassung

