

Schneideisen-Set Set of Circular Dies

EVENTUS®
by EXACT

M3 - M12

M

HSS



Technische Information

Schneideisen liefern wir in vorgeschlitzter (geschlossener) Ausführung. Sie sind für den allgemeinen Einsatz, z.B. für Stähle bis 900 N/mm², geeignet. Für VA-Materialien verwenden Sie unsere Schneideisen aus HSS-E.

Toleranzen

2A

Normale Gewindeverbindung

Technical Information

We can supply dies ready with slot (closed version). These are suitable for general use, e.g. in steel up to 900 N/mm². For VA materials, please use our dies made of HSS-E.

Tolerances


2A

6g


Thread with normal clearance

INHALT	CODE
Schneideisen Circular Dies M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 • Ø 25 mm Schneideisenhalter Holder for Circular Dies 25x9	70418

Produktinformation | Product information



D	Außendurchmesser
E	Schneideisenhöhe
a	Stegbreite
b	Bohrung für Halteschrauben
α	Spanwinkel
β	Ansnittwinkel
γ	Schälanschnittwinkel



D	Outside diameter
E	Width of die
a	Width of land
b	Hole for holding screws
α	Rake angle
β	Lead angle
γ	Angle of gun nose