




8 7 6 5 4 3 2 1

回路番号 1 側
(表示用切欠き)
CKT.NO.1 SIDE
(CHAMFERING TO
INDICATE CKT.NO.1)




注 記 NOTES


- ① 回路番号 1 を基準に奇数番目の極におけるソルダーテール。
ODD NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- ② 回路番号 1 を基準に偶数番目の極におけるソルダーテール。
EVEN NUMBER SOLDER TAIL FROM THE CKT.NO.1.
- ③ キングはソルダーテール全極にもうける。
SOLDER TAIL KINK SHALL BE PROVIDED ON ALL TAILS.
- ④ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.



SECT.X-X
(奇数極断面図)
(ODD CKT.)



SECT.Y-Y
(偶数極断面図)
(EVEN CKT.)



無鉛
LEAD FREE


角度 ANGLE	±3°				
30° 以上 OVER	+0.3	B	REVISED J2003-0413	1.1	02/08/05
10° 以上 30° 未満 UNDER	+0.25	A	REVISED (J40670)	1.1	94/ 8/20
10° 未満 UNDER	+0.2	0	PROPOSED (J40434)	1.1	94/ 6/ 3
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 CHK.	日付 DATE

材料 MATERIAL	ハウジング: PPS UL 94V-0
ターミナル: りん青銅, 錫メッキ t=0.25 TERMINAL: PHOS-BRO, TIN-PLATED	
仕上げ FINISH	— //
適用電線範囲 WIRE RANGE	— //
被覆外径 INS. RANGE	— //
DRAWN BY '94/ 6/ 3	CHK'D BY '94/ 8/20
S. AIHARA	S. KUNISHI
APP'D BY '94/ 8/20	尺 度
M. FUKUSHIMA	SCALE 10-1


MOLEX-JAPAN CO., LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
1.0 FFC CONN.
NON Z.I.F. DIP ST.

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-52806-**-10 B



(仕上がり厚さ0.3 ±0.03)
THICKNESS
適合FPC推奨寸法
APPLICABLE FPC
RECOMMENDED DIMENSION.



基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C. BOARD
HOLE DIMENSION
(マウント面, t=1.6)
(MOUNTING SIDE, t=1.6)

無鉛
LEAD FREE

						材料 MATERIAL	—//—	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
						仕上げ FINISH	—//—	
						適用電線範囲 WIRE RANGE	—//—	
						被覆外径 INS. RANGE	—//—	
角度 ANGLE	±3°					DRAWN BY '94/ 6/ 3 S.AIHARA	CHK'D BY '94/ 8/20 S.KUNISHI	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM TITLE 名称 1.0 FFC CONN. NON Z.I.F. DIP ST.
30以上 OVER	±0.3	B	REVISED J2003-0413	4.1	02/08/05			
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25	A	REVISED (J40670)	5.1	'94/ 8/20			
10未満 UNDER	±0.2	0	PROPOSED (J40434)	5.1	'94/ 6/ 3			
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	APP'D BY '94/ 8/20 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE 10-1	DWG.NO. (SHEET 2 OF 2) REV SD-52806-**-10 B