

Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® Pro DMX stripe / i350 / i700 **CHROMOFLEX® Pro DMX stripe / i350 / i700**



Technische Daten / Technical data


Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics			
CE-Artikelnummer / CE item no.	184016	184015	184014	184013
Artikelnr. Hersteller / Producer item no.	66000424	66000423	66000414	66000413
Anzahl Kanäle / Number of channels	4	3	4	3
Ausgang / Output	Konstantspannung / Constant voltage		Konstantstrom / Constant current	
Einsatzbereich / Field of application	LED-Streifen / LED-strips 12 & 24V		Power-LEDs	
Betriebsspannung / Operating voltage	10-24V DC		8-48V DC	
Ausgangsstrom / Output current	16A (4x4A)	15A (3x5A)	350/700mA	
Max. Leistung / Max. power	384W	360W	12 LEDs pro Kanal* bei / per channel* at 350mA 6 LEDs pro Kanal* bei / per channel* at 700mA	
Max. Temp. tc / Max. temp. tc	60°C			
Umgebungstemp. / Ambient temp. ta	0-50°C (empfohlen/recommended ≤30°C)			
Abmessung LxBxH / Dimension LxWxH	180x52x22mm			
Beschreibung / Description	Per DMX512 ansteuerbar controllable via DMX512			
	3-Kanal für RGB-Anwendungen / 4-Kanal für RGBW- und RGBA-Anwendungen 3 channel for RGB applications / 4 channel for RGBW and RGBA applications Adressen sind über Taster einstellbar und werden im Display angezeigt adressable via push-button - addresses are shown in the display			



* bei einer LED-Vorwärtsspannung $U_F = 3,8V$ / at LED forward voltage $U_F = 3,8V$


Anschlusskizze 66000413

Connection drawing 66000413




Anschlusskizze 66000414

Connection drawing 66000414



Anschlusskizze 66000423

Connection drawing 66000423



Anschlusskizze 66000424

Connection drawing 66000424

