

Sonderausführungen	Exécutions spéciales	Special design	Code
Anzapfung Possibilité de prise Tapping			AZ...
Kohlkontak, für häufige Schleiferbetätigung Contact en carbone pour grand nombre de manoeuvres Carbon contact preferably for frequent wiper operation	WM 110: $\geq 15 \Omega$		KK
Edelmetallkontakt für höchste Kontaktsicherheit, auch unter aggressiven Bedingungen Contact en alliage pour sécurité de contact maximum et ambiances corrosives Contact of precious metal for max. contact reliability and protection at chemical active env.			GK
Verstärkter Kontaktdruck Pression de contact renforcée Increased contact pressure	1,7 — 2,5 N		VK
Erhöhtes Drehmoment Couple de rotation plus élevé Increased torque	$\geq 3 \text{ Ncm}$		EDM
Hermetisch gekapselte Ausführung für erschwerte Umgebungsbedingungen siehe Seite 53 Capot hermétique, voir feuille spéciale Hermetically encapsulated design for aggravated environmental conditions, see page 53			HK
Ohne Anschlag 360° durchdrehbar, Wicklung (jedoch normal 252° A rotation continue sans butée, rotation utile 252° Can be rotated by 360° without stop, but winding angle normally 252°			DD
Flachsteckeranschluß nach DIN 48 244 Mur à bornes pour connecteurs plates suivant Push-on terminals as per	DIN 48 244		FST
Mittelanschluß Centre connexion Center connection	WM 50: 4,7 Ω — 910 Ω WM 110: 1 k Ω — 29 k Ω		ASM
Kupferhaltiges Drahtmaterial für niedrige Widerstandswerte Fil cuivre pour faibles valeurs ohmiques Copper alloy for low resistance values	1,3 Ω — 18 Ω		WM 19 TK + 650... + 750 ppm
Manganwicklung mit kleinem TK Fil en manganin à faible coeff. de temp. Winding with manganin wire, low TK	P = 4 W 5,6 Ω — 2 k Ω		WM 43 TK ± 20 ppm
Widerstandsdrath und Kontaktlet aus einer Palladiumlegierung Grain de contact et fil de résistance en alliage palladé Resistance wire and contact rivet of palladium alloy	15 Ω — 20 k Ω		WM 112 TK + 50... + 60 ppm
Schleifer verläßt Wicklung, keine Momentschaltung Coupeure et inversion par le curseurs, pas de rupteurs brusques Wiper leaves winding, no instantaneous rupture			
Schaltet vor Anschlag links Côté butée à gauche (début de course) Connects before left stop		— Schleifer in Endstellung isoliert — En position finale le curseur est isolé — Wiper isolated in end position — Mit besonderem Endblech, Schleifer überbrückt Isolierstrecke — Espacement < largeur du curseur — Special end piece, wiper < isolating gap	SCH A 
Band WM 50: 1 Ω — 4,3 Ω WM 50: 4,7 Ω — 910 Ω WM 110: 1 k Ω — 18 k Ω			SCH B 
Schaltet vor Anschlag rechts Côté butée à droite (fin de course) Connects before right stop		— Schleifer in Endstellung isoliert — En position finale le curseur est isolé — Wiper isolated in end position — Mit besonderem Endblech, Schleifer überbrückt Isolierstrecke — Espacement < largeur du curseur — Special end piece, wiper < isolating gap	SCH D 
Band WM 50: 1 Ω — 4,3 Ω WM 50: 4,7 Ω — 910 Ω WM 110: 1 k Ω — 18 k Ω			SCH E 