


SLIDE IN LOCKED POSITION
Schieber in Verriegelungsposition




CODING A
Kodierung

PN 1-1418448-1/2

CODING
Kodierung

POLARIZATION
Polarisierungen




CODING B
Kodierung

PN 2-1418448-1/2

CODING
Kodierung

POLARIZATION
Polarisierungen




CODING C
Kodierung

PN 3-1418448-1/2

CODING
Kodierung

POLARIZATION
Polarisierungen





CODING D
Kodierung

PN 4-1418448-1/2


CODING
Kodierung

POLARIZATION
Polarisierungen




DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

SECONDARY LOCKING AND SLIDE
IN PRE-LOCKED POSITION
2. Kontaktsicherung und Schieber
in Vorraststellung





SECTION A-A
Schnitt



2 POS. VERSION
2 pol. Version

PN X-1418448-2



1-1418448-1 AS SHOWN
1-1418448-1 wie gezeigt

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
A1	-	H1		DRAWING FORMAT UPDATED TO NEW LOGO	31JAN2012	Mah
		J		DETAILS SEE PCN E-12-007625	23MAY2012	MN
		J1		ECR-15-007756	15MAY2015	SK
		J2		DETAILS SEE PCN E-16-001359	28APR2016	MAH.

NOTES
Bemerkungen

- 1 TE LOGO
TE Logo
- 2 ASSY PN, PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
MARKING OPTIONAL AS LASER ENGRAVING OR
LASER WITH COLOR CHANGE
Assy PN, Produktionsdatum (Kalendertag/Jahr).
Beschriftung wahlweise als Lasergravur oder Laser mit Farbumschlag

3 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetztgut im Versandkarton

4 CAVITY NUMBERING
Kammer Bezeichnung

5 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 1.5k
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241436
MAX. WIRE SIZE: 1.5mm² FLR

STANDARD APPLICATION:
AT TEMPERATURE UP TO 120 DEGREE CELSIUS,
SINGLE WIRE SEAL PN 0-2287497-1 AT WIRE SIZE 1.5mm² FLR
RECOMMENDED.

RECOMMENDATION FOR APPLICATION TEMPERATURES UP TO
140 DEGREE CELSIUS, SINGLE WIRE SEAL
PN 0-964972-1, WIRE SIZE: 1.5mm² FLR (AWG 16 TXL)
BUT SLIGHTLY HINDERED MOUNTING.

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5k
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1241436
max. Drahtgroessenbereich: 1.5mm² FLR

Standard Anwendung:
Bei Einsatztemperatur bis 120°C
Einzelleiterdichtung 0-2287497-1 bei Leitergroesse 1.5mm² FLR empfohlen.

Bei Einsatztemperaturen bis 140°C empfehlen wir bei dem
Drahtgroessenbereich 1.5mm² FLR (AWG 16 TXL) die Einzelleiterdichtung
PN 964972-1,
jedoch mit leicht erschwelter Bestueckbarkeit.


6 SUITABLE COVERS SEE DRAWING: 1670150, 1670365
Passende Kappen siehe Zeichnung: 1670150, 1670365

7 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung

8 FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18743-1
Passend zur Ausfuehrungsvorschrift 114-18743-1

9 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1670730, 1703843
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1670730, 1703843

10 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im
Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE.



4-1418448-2	J	2	D	BLUE blau	1					1	1	1	1	8
3-1418448-2	J	2	C	GREEN gruen	1				1		1	1	1	7
2-1418448-2	J	2	B	GREY grau	1			1			1	1	1	6
1-1418448-2	J	2	A	BLACK schwarz	1			1			1	1	1	5
4-1418448-1	J	3	D	BLUE blau	1		1				1	1	1	4
3-1418448-1	J	3	C	GREEN gruen	1		1				1	1	1	3
2-1418448-1	J	3	B	GREY grau	1	1					1	1	1	2
1-1418448-1	J	3	A	BLACK schwarz	1	1					1	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	COLOR OF CAVITY BLOCK Farbe des Kammerblocks	QUANTITY Stueck									ITEM NO ASSY