




引き出し方向
PULL OUT

DETAIL "F"


NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-52808-***10 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-52808-***10
- 梱包数量 : 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



- トップテープの剥離強度 : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED , DURING TRANSPORTATION.



- 材料(MATERIAL)

キャリアテープ(CARRIER TAPE) : ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トップテープ(TOP TAPE) : PET, PE, PEF
リール(REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

						材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
P	変更 REVISED (JC2001-0500)	K.K	S.K	00/12/26						REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
N	変更 REVISED (JC71074)	Y.K	S.A	91/ 6/17		仕上げ FINISH		—#—		TITLE 名称	
M	変更 REVISED (JC70026)	S.A	M.F	96/ 7/12		適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—		I.O FFC Conn NON ZIF	
角度 ANGLE	±3°	L	変更 REVISED (JC60943)	T.Y	M.F	96/ 7/ 8		被覆外径 INS. RANGE		—#—	
30 以上 OVER	±0.3	K	変更 REVISED (JC60852)	T.Y	M.F	96/ 5/25		DRAWN BY '95/ 9/ 7		CHK'D BY '00/12/26	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	J	変更 REVISED (JC60750)	T.N	M.F	96/ 4/17		T.NITSU		S.KUNISHI	
10 未満 UNDER	±0.2	H	変更及び再作図 REVISED & REDRAWN (JC60151)	T.N	H.H	95/ 9/ 7		APP'D BY '00/12/26		尺度 SCALE —#—	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE					DWG. NO. (SHEET 1 OF 6) REV	
										SD-52808-***90 P	

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

A

8

7

6


5

4



3

2

1



SECT:Y-Y



SECT:X-X
(SCALE:4-1)

16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

16	17.5	5.4	8.3	52808-0590	5
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	4.4	7.3	52808-0490	4
		(B)	(A)	ENG.NO.	極致 CKT.

P	変更 REVISED	(JC2001-0500)	K.K	00/12/26
N	変更 REVISED	(JC71074)	Y.K	91/ 6/11
M	変更 REVISED	(JC70026)	S.A	96/ 7/12
L	変更 REVISED	(JC60943)	T.Y	96/ 7/ 8
K	変更 REVISED	(JC60852)	T.Y	96/ 5/23
J	変更 REVISED	(JC60750)	T.N	96/ 4/11
H	変更及び再作図 REVISED & REDRAWN	(JC60151)	T.N	95/ 9/ 7
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE	CHK.

角度 ANGLE	±3°
30以上 OVER	±0.5
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25
10未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6
仕上げ FINISH	—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
被覆外径 INS. RANGE	—#—
DRAWN BY 95/ 9/ 7 T.NIITSU	CHK'D BY 00/12/26 S.KUNISHI
APP'D BY 00/12/26 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —#—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
I.O FFC Conn NON ZIF SMT ST Embstp Pkg
DWG. NO. (SHEET 2 OF 6) REV SD-52808-**-90 P

8

7

6

5

4

3

2

1

5949983.S31

E


D

C



B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



SECT:Y-Y



SECT:X-X
(SCALE:4-1)

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

24	25.5	10.4	13.3	52808-1090	10
		9.4	12.3	52808-0990	9
		8.4	11.3	52808-0890	8
		7.4	10.3	52808-0790	7
		6.4	9.3	52808-0690	6
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	(B)	(A)	ENG.NO.	極致 CKT.

P	変更 REVISED (JC2001-0500)	K.K	00/12/26
N	変更 REVISED (JC71074)	Y.K	97/ 6/17
M	変更 REVISED (JC70026)	S.A	96/ 7/12
L	変更 REVISED (JC60943)	T.Y	96/ 7/ 8
K	変更 REVISED (JC60852)	T.Y	96/ 5/23
J	変更 REVISED (JC60750)	T.N	96/ 4/17
H	変更及び再作図 REVISED & REDRAWN (JC60151)	T.N	95/ 9/ 7
一般公差 GENERAL TOLERANCES		DR.	日付 DATE
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	CHK.

材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6	
仕上げ FINISH		—#—	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—#—	
被覆外径 INS. RANGE		—#—	
DRAWN BY '95/ 9/ 7 T.NIITSU		CHK'D BY '00/12/26 S.KUNISHI	
APP'D BY '00/12/26 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE —#—	

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称 I.O FFC Conn NON ZIF SMT ST Embstp Pkg	
DWG. NO.	(SHEET 3 OF 6) REV
SD-52808-***90	P

8

7

6


5

4

3

2


1



SECT:Y-Y

56mm幅キャリアテープ

56mm WIDTH CARRIER TAPE

SECT:X-X
(SCALE:4-1)引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

56	57.5	30.4	33.3	52808-3090	30
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	29.4	32.3	52808-2990	29
		(B)	(A)	ENG.NO.	極致 CKT.

P	変更 REVISED	(JC2001-0500)	K.K	00/12/26
N	変更 REVISED	(JC71074)	Y.K	97/ 6/17
M	変更 REVISED	(JC70026)	S.A	96/ 7/12
L	変更 REVISED	(JC60943)	T.Y	96/ 7/ 8
K	変更 REVISED	(JC60852)	T.Y	96/ 5/23
J	変更 REVISED	(JC60750)	T.N	96/ 4/17
H	変更及び再作図 REVISED & REDRAWN	(JC60151)	T.N	95/ 9/ 7
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE	CHK.

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	±0.5
10°以上 30°未満 OVER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2
公差 TOLERANCES	

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6
仕上げ FINISH	—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—
被覆外径 INS. RANGE	—#—
DRAWN BY 95/ 9/ 7 T.NIITSU	CHK'D BY 00/12/26 S.KUNISHI
APP'D BY 00/12/26 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE —#—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称
I/O FFC Conn NON ZIF SMT ST Embst+p Pkg
DWG. NO. (SHEET 6 OF 6) REV
SD-52808-***90 P