



TL-11J

ステンレスキャッチクリップ<sup>®</sup>

Tension Latch



## 特長

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。  
側面には、南京錠（TL-285J-2-1-241 頁）用の穴が開いています。

## 用途

分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用 BOX 等

## 注意事項

サラねじまたはサラリベットで取り付ける場合は、取付側に面取り加工を施してください。

## Characteristic




Spring help to insure tight latching. A padlock can be inserted.

## Application

Distribution panels / Control boards / Distribution boards / Measuring instruments / Transporter boxes, etc.

## Note

Installation hole should be chamfering processed before using screws or rivets.


取付穴図  
Holes for Installation

## ■部品表 Parts List

部番 No.	部品名 Part Name	材質 Material	処理 Finish	数 Quantity
1	レバー Lever	SUS304	バレル研磨 Barrel Polishing	1
2	ベース Base		—	1
3	シャフト(A) Pin (A)		バレル研磨 Barrel Polishing	2
4	アーム(A) Arm (A)		—	2
5	スプリング Spring	SUS304WP	バレル研磨 Barrel Polishing	2
6	シャフト(B) Pin (B)	SUS304	—	1
7	アーム(B) Arm (B)		バレル研磨 Barrel Polishing	1
8	アーム(C) Arm (C)		—	1
9	キーパー Keeper		バレル研磨 Barrel Polishing	1

部番3 シャフト (A) は TL-11J-1 の場合、数量が 1 となり、シャフト (C) (材質 / 処理: SUS304 / —) を使用しております。

When using TL-11J-1, quantity of part No.3 Pin (A) will be 1 piece, and Pin (C) (Material/Finish: SUS304/-) will be used instead.



## 寸法・仕様表 Size List &amp; Specification

型番 Model No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	U	V	締付力 N (kgf) Tightening Force N (kgf)	自重(g) Net Weight(g)	価格(円) Price(yen)
TL-11J-1	26	18	8	6	3.2	10	2	30	15.5	18	37.5	31	15	12	17	31.5	4.5	1.5	12	6×5.5	30	約74.6(7.6) approx.74.6(7.6)	29.8	¥480
TL-11J-2	32	22	10	8	4.3	15	3	50	26.5	30.8	75	54	19	25	27	54.9	7	2.5	20	12×6.5	47	約118(12) approx.118(12)	55.4	¥585
TL-11J-3	44	32	12	8.6																		約196(20) approx.196(20)	145	¥910

特注品のご相談承ります Please contact us for custom-made.