





後番号 -42*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -42*6



基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

後番号 -44*6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -44*6

製品番号
MATERIAL No.
トレードマーク
TRADE MARK



注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
- 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN.
YELLOW: 0.1 MICROMETER MINIMUM.
緑色: 0.38µmMIN.
GREEN: 0.38 MICROMETER MINIMUM.
オレンジ色: 0.76µmMIN.
ORANGE: 0.76 MICROMETER MINIMUM.
無色: 1.27µmMIN.
UNMARKED: 1.27 MICROMETER MINIMUM.
- ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
- 本製品は52018-4**5の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-4**5.

4	4	3.05	1.27	52018-4446
			0.76	-4436
			0.38	-4426
			0.1	-4416
4	2	1.02	1.27	52018-4246
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚 (µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.) (µmMIN.)	製品番号 MATERIAL NO.

MODEL NO.	52018-4**6	DIMENSIONS:	SHT	REV
SCALE	4:1	DESIGN UNITS	mm	INCH
PROJECTION	1st ANGLE	mm	INCH	ONLY
DRAWN BY & DATE	M.NAGATA '04/05/13	TITLE:	MODULAR JACK	
CHECKED BY & DATE	K.TOJO '04/05/13		HOUSING ASS'Y	
APPROVED BY & DATE	M.SASAO '04/05/13		-LEAD FREE-	
CAD FILENAME	SD-52018-002.S01	MATERIAL NO.	SEE CHART	
		DRAWING NO.	SD-52018-002	
		SHEET NO.	1 OF 1	
		SIZE	B	

8	7	6	5	4	3	2	1
84NO.	83NO.	82NO.	81NO.	80NO.	79NO.	78NO.	77NO.
DRWN:	DRWN:	DRWN:	DRWN:	DRWN:	DRWN:	DRWN:	DRWN:
CHK:	CHK:	CHK:	CHK:	CHK:	CHK:	CHK:	CHK:
APPR:	APPR:	APPR:	APPR:	APPR:	APPR:	APPR:	APPR:
新規作成 RELEASED	新規作成 RELEASED	新規作成 RELEASED	新規作成 RELEASED	新規作成 RELEASED	新規作成 RELEASED	新規作成 RELEASED	新規作成 RELEASED
04/05/13	04/05/13	04/05/13	04/05/13	04/05/13	04/05/13	04/05/13	04/05/13
DRWN:M.NAGATA	DRWN:M.NAGATA	DRWN:M.NAGATA	DRWN:M.NAGATA	DRWN:M.NAGATA	DRWN:M.NAGATA	DRWN:M.NAGATA	DRWN:M.NAGATA
CHK:K.TOJO	CHK:K.TOJO	CHK:K.TOJO	CHK:K.TOJO	CHK:K.TOJO	CHK:K.TOJO	CHK:K.TOJO	CHK:K.TOJO
APPR:M.SASAO	APPR:M.SASAO	APPR:M.SASAO	APPR:M.SASAO	APPR:M.SASAO	APPR:M.SASAO	APPR:M.SASAO	APPR:M.SASAO
0	0	0	0	0	0	0	0
REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV	REV
INS. RANGE	INS. RANGE	INS. RANGE	INS. RANGE	INS. RANGE	INS. RANGE	INS. RANGE	INS. RANGE
被覆外径	被覆外径	被覆外径	被覆外径	被覆外径	被覆外径	被覆外径	被覆外径

GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	10 UNDER 未満	±0.2
	10 OVER 30 UNDER 以上 未満	±0.25
	30 OVER 以上	±0.3
ANGLE 角度		±3°

注参照 SEE NOTES	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART
------------------	-------------------------------

WIRE RANGE 適用電線範囲	— # —
INS. RANGE 被覆外径	— # —

EN-02J(097) MXJ-54
