




LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		-	SEE SHEET 1		-	-	-

SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung	214 1970-3	A	0.13-	0.95- 1.2	-	0.13	CuSn4	CuNiSi			1	1.5	1.4	-	4.1	4.0	2.6	2.5	1.9	6.2	0.6	16	967067-2	963142-2	967056-1 for Ø 3.55 963143-1 for Ø 3.95	SEE APPLICATION SPEC. 114-18464 siehe Verarbeitungsspez. 114-18464
	214 1970-2	A	0.22		-	0.17																				
	214 1970-1	A			-	0.22																				
	7-1452665-3	A	0.25- 0.35	1.1- 1.75	-	0.25					2	1.8	1.8	0.8	4.2	4.3	2.6	2.6	2.0	6.4	0.8	16	967067-2	963142-2		
	7-1452665-2	A			24	-																				
	7-1452665-1	A			22	-																				
	7-1452668-3	A	0.5- 0.75	1.4- 1.9	20	0.5					2	2.0	2.1	1.1	4.2	4.3	2.7	2.6	2.0	6.4	0.8	16	967067-1	963142-2		
	7-1452668-2	A			-	0.75																				
	7-1452668-1	A			-	0.75																				
	7-1452671-3	A	1- 1.5	1.9- 2.4	18	-					2	2.6	2.9	1.35	4.4	4.3	2.9	3.0	2.0	6.8	0.8	16.55	967067-1	967067-1 OPTIONAL		
7-1452671-2	A	-			1		-	963142-1																		
7-1452671-1	A	16			-	1.5																				
STANDARD APPLICATION Standardanwendung	214 1861-3	A	0.13-	0.95- 1.2	-	0.13	CuSn4	CuNiSi			1	1.5	1.4	-	2.0	1.9	1.1	2.5	1.7	5.4	0	15	-	-	-	
	214 1861-2	A	0.22		-	0.17																				
	214 1861-1	A			-	0.22																				
	7-1452653-3	A	0.25- 0.35	1.1- 1.75	-	0.25					2	1.8	1.8	0.8	2.6	2.6	1.4	2.6	2.0	5.7	0.2	15	-	-	-	
	7-1452653-2	A			24	-				0.35																
	7-1452653-1	A			22	-																				
	7-1452656-3	A	0.5- 0.75	1.4- 1.9	20	0.5					2	2.0	2.1	1.1	2.7	2.9	1.6	3.0	2.0	6.1	0.2	16	-	-	-	
	7-1452656-2	A			-	0.75																				
	7-1452656-1	A			-	0.75																				
	7-1452659-3	A	1- 1.5	1.9- 2.4	18	-					2	2.6	2.9	1.35	3.7	3.9	2.1	3.0	2.0	6.1	0.2	16	-	-	-	
	7-1452659-2	A			-	1																				
	7-1452659-1	A			16	-				1.5																

7- VARIANTS FOR NEW APPLICATIONS

NOTES Bemerkungen

- ONLY FOR FLR-WIRE SEE DIN 72551, PART 6
AND AWG WIRE ACCORDING DC-SPEC:
MS-8288 ; MS-7889 ; MS-9532
Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6
und AWG Leitung nach DC-SPEC:
MS-8288 ; MS-7889 ; MS-9532
- PRE TIN SnAg 1.0 TO 3.0µm
Vorverzinnt SnAg 1.0 bis 3.0µm
- SPRING GOLD PLATED MIN. 0.8µm (only contact area)
Kontaktfeder galv. vergoldet min.0.8µm (nur Kontaktzone)
- SPRING SILVER PLATED 2.0 TO 5.0µm (only contact area)
Kontaktfeder galv. versilbert 2.0 bis 5.0µm (nur Kontaktzone)
- BODY PRE TIN Sn 1.0 TO 3.0µm
Kontaktkoerper vorverzinnt Sn 1.0 bis 3.0µm
- REINFORCED WIRE ACCORDING TO LV 112-4
Zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4

0- VARIANTS SUPERSEDED BY 7- VARIANTS (SEE TABLE ON TOP) NOT FOR NEW APPLICATIONS

SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtung		STANDARD APPLICATION Standardanwendung										VERSION / Ausführung													
0-1452665-3	B	0.25-	1.1-	-	0.25	CuSn0.15/0.2	CuNiSi			2	1.8	1.8	0.8	4.2	4.3	2.6	2.6	2.0	6.4	0.8	16	967067-2	963142-2	967056-1 for Ø 3.55 963143-1 for Ø 3.95	SEE APPLICATION SPEC. 114-18464 siehe Verarbeitungsspez. 114-18464
0-1452665-2	B			24	-																	967067-1	963142-2		
0-1452665-1	B			22	-																				
0-1452668-3	C	0.5-	1.4-	20	0.5					2	2.0	2.1	1.1	4.2	4.3	2.7	2.6	2.0	6.4	0.8	16	967067-1	963142-2		
0-1452668-2	C			-	0.75																	967067-1	963142-2		
0-1452668-1	C			-	0.75																				
0-1452671-3	B	1-	1.9-	18	-					3	2.6	2.9	1.35	4.4	4.3	2.9	3.0	2.0	6.8	0.8	16.55	967067-1	967067-1		
0-1452671-2	B			-	1																	OPTIONAL			
0-1452671-1	B			16	-																		963142-1		
		2.4	2.4	-	1.5																				
0-1452653-3	B	0.25-	1.1-	-	0.25					2	1.8	1.8	0.8	2.6	2.6	1.4	2.6	2.0	5.7	0.2	15	-	-	-	
0-1452653-2	B			24	-																				
0-1452653-1	B			22	-																				
0-1452656-3	C	0.5-	1.4-	20	0.5				2	2.0	2.1	1.1	2.7	2.9	1.6	3.0	2.0	6.1	0.2	16					
0-1452656-2	C			-	0.75																				
0-1452656-1	C			-	0.75																				
0-1452659-3	B	1-	1.9-	18	-				3	2.6	2.9	1.35	3.7	3.9	2.1	3.0	2.0	6.1	0.2	16	-	-	-		
0-1452659-2	B			-	1																				
0-1452659-1	B			16	-																				
		2.4	2.4	-	1.5																				
ORDER-NO. STRIP FORM	REV.	RANGE Bereich	INSULATION-Ø Isolations-Ø (mm)	AW G	mm 2	BODY Kontakt- koerper	SPRING Kontakt- feder	BODY Kontakt- koerper	SPRING Kontakt- feder	DESIGN WIRE-CRIMP Ausführung Draht- Crimp	A	B	D _{Dr}	C	E	D _{ISO}	F	G	H	J	K	Ø3.55 (mm)	Ø3.95 (mm)	BLINDPLUG ORDER NO. Blindstopfen Bestell-Nr.	APPLICATION TOOLS Verarbeitungswerkzeuge
Bestell-Nr. Bandware		WIRE-SIZE RANGE INSULATION DIAMETER Leiterschnitt Isolationsdurchmesser					MATERIAL Werkstoff		SURFACE Oberflaeche		WIRE CRIMP Drahtcrimp			INSULATION CRIMP Isolationscrimp			F G H J K					SINGLE WIRE SEAL FOR CAVITY DIAMETER			
												STRIP FORM/Bandware										Einzeldichtung fuer Kammerdurchmesser TE NO.			