

Datenblatt / Data sheet


MECHANISCHE DATEN Mechanical data

- **GEHÄUSE:** **AMP Junior Timer 2polig gerade**
Housing: **transparent schwarz**
AMP Junior Timer 2pole straight
transparency black
- **BEFESTIGUNG:** **Verriegelungsfeder**
Connection: **locking mechanism**
- **SCHUTZGRAD:** **IP65**
Protection: **IP65**


ELEKTRISCHE DATEN Electrical data

- **ANSCHLUSSSPG.:** **max. 230 V AC/DC**
Nominal voltage: **max. 230 V AC/DC**
- **BETRIEBSSTROM:** **max. 4 A je Kontakt**
Rated current : **max. 4 A every contact**
- **BEM.-STOSSPANNUNG:** **4,0 kV**
Rated impulse voltage: **4,0 kV**
- **VERSCHMUTZUNGSGRAD:** **3**
Pollution degree: **3**
- **ISOLIERSTOFFGRUPPE:** **Kategorie I**
Material group: **nach IEC 60664-1**
Category I according to IEC 60664-1

TECHNISCHE SKIZZE / Technical sketch



STROMLAUFPLAN / Schematic diagram



PIN	Kabel 740	Kabel 750 / 752
1	schwarz/black	braun/brown
2	weiss/white	blau/blue

				Datum/Date	Name	Datenblatt / Data sheet Stromlaufplan / Schematic diagram	
			Freigeg. Released	3.11.09	Ke		
			Gepr. Approved	3.03.10	Schu		
						Art. No.: 7000-70001	
c	Anschlusssp. erh.	03.03.10	DH				
b	Ändg. Spanngber.	03.11.09	DH				
Idx.	Änderung	Datum	Nam.				
a	Erstausgabe	8.4.09	Ma	08.11.2010 7000-70001db.doc		Junior Timer mit freiem Leitungsende	Blatt 1 von 2
						<i>Junior Timer with cable</i>	

					Datum/Date	Name	Datenblatt / Data sheet Stromlaufplan / Schematic diagram		
				Freigeg. Released	3.11.09	Ke			
				Gepr. Approved	3.03.10	Schu			
							Art. No.: 7000-70001		
c	Anschlusszp. erh.	03.03.10	DH						
b	Ändg. Spanngber.	03.11.09	DH						
Idx.	Änderung	Datum	Nam.				Junior Timer mit freiem Leitungsende		Blatt 2 von 2
a	Erstausgabe	8.4.09	Ma						
							Junior Timer with cable		