

NOTES:

1

AREA FOR OPTIONAL CUSTOMER NAME & PART NUMBER
ZONE POUR NOM & REFERENCE CLIENT OPTIONNELS

2

CODING DATE
DATE CODE

3

REVISION STATUT OF THE MOLD
REVISION DU MOULE

4

MATERIAL IDENTIFICATION
MARQUAGE DE MATIERE

5

CAVITY MARKING
NUMERO D' EMPREINTE DU MOULE

6

LOGO & P/N OF TE (AMP)
LOGO & REFERENCE DE TE (AMP)

7

MUST BE USED WITH COVER PN 1379218-1 OR -2
DOIT ETRE UTILISE AVEC LE COUVERCLE 1379218-1 OU -2

8



FOR THE CONNECTOR INTERFACE,SEE THE DRW OF P/N 208-15621
POUR L' INTERFACE DE CONNECTEUR,VOIR PLAN DE REF. 208-15621

9

CAVITY 1 & 5 SUITABLE TO WIRE SIZE RANGE 0.75 TO 2.5 mm²
ALVEOLES 1 & 5 ADAPTÉES AUX JAUGES DE FILS 0.75 A 2.5 mm²

10

CAVITY 2,3,4 SUITABLE TO WIRE SIZE RANGE 0.25 TO 0.5 mm²
ALVEOLES 2,3,4 ADAPTÉES AUX JAUGES DE FILS 0.25 A 0.5 mm²



1379217-7	-	BLUE (BLEU) ①	C	
1379217-6	-	WHITE (BLANC)	B	
1379217-5	-	BLACK (NOIR)	A	
1379217-4		WHITE (BLANC)	NEUTRAL (NEUTRE)	
1379217-3		BLACK (NOIR)		
1379217-2	9463166-2	WHITE (BLANC)		
1379217-1	9463166-1	BLACK (NOIR)		
TE P/N (REF. TE)	FAURECIA P/N (REF. FAURECIA)	COLOR (COULEUR)	CODING (DETROMPAGE)	PART NUMBER RESTRICTED ONLY TO (REFERENCE RESERVEE UNIQUEMENT A)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR TYCO ELECTRONICS. IL EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉVISÉ. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE DE TYCO ELECTRONICS POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION.

DIMENSIONS: mm

MATERIAL/MATIERE
PBT GF10

TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCES NON SPECIFIÉES (SUIV. NB. DE DÉCIMALES)

P-PLC/FUS	±
P-PLC/DEC	±0.3
P-PLC/DEC	±
P-PLC/DEC	±
P-PLC/DEC	±
ANGLES	±2°
FINISH/FINITION	-
	-

DWN/DESSINE
NT. NGUYEN
22FEB2001

CHK/VÉRIFIÉ
J. LAQUERBE
27JUN2001

APVD/APPROUVE
S. KUGENER
27JUN2001

PRODUCT SPEC
SPEC. PRODUIT
108-15315

APPLICATION SPEC
SPEC. APPLICATION
-

WEIGHT
MASSE APPROX.
1.80g

CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT

NAME
TITRE

SIZE
FORMAT
A2

CAGE CODE
No PLAN
00779

DRAWING NO
No PLAN
C-1379217

RESTRICTED TO
RESERVE A
-

SHEET
FEUILLE
1

OF
DE
1

REV
D2

TE Connectivity

PORTE-CLIPS 3V MQS + 2V MPQ
MQS 3W + MPQ 2W SOCKET HOUSING