


6 8 7 6 4

型 名	社 名	温度範囲 (℃)	スイッチング特性					電 源		入 力			出力/測定電流				備 考 [*typ]
			TAOC max (ns)	TCOC max (ns)	T0H max (ns)	T0E max (ns)	T0D max (ns)	VDD (V)	I DD/STANDBY (mA)	VIL min (V)	VIH min (V)	CI max (pF)	VOL/I VOL max (V/mA)	VOH/I VOH min (V/mA)	Co max (pF)		
MC681764C	MOTOROLA	0~70	450	450	0		100	4.75~5.25	100/25	0.8	2.0	6	0.45/2.1	2.4/0.4	12	Ce	
MC681764C35	MOTOROLA	0~70	350	350	0		100	4.5~5.5	100/25	0.8	2.0	6	0.45/2.1	2.4/0.4	12		
MC68764C	MOTOROLA	0~70	450	450	0		100	4.75~5.25	160/25	0.8	2.0	6	0.45/2.1	2.4/0.4	12	Ce	
MC68764C35	MOTOROLA	0~70	350	350	0		100	4.5~5.5	160/25	0.8	2.0	6	0.45/2.1	2.4/0.4	12	Ce	
MC68766C	MOTOROLA	0~70	450	450	0		100	4.75~5.25	160/-	0.8	2.0	6	0.45/2.1	2.4/0.4	12	Ce	
MC68766C35	MOTOROLA	0~70	350	350	0		100	4.5~5.5	160/-	0.8	2.0	6	0.45/2.1	2.4/0.4	12		

64K nMOS UV-EPROM (8,192×8) 24PIN

◆ピン接続



◆電源

$V_{DD} : +5V$ Pin 24
 $V_{SS} (GND)$ Pin 12
 (V_{PP} はプログラム時のみ)

◆動作表


入力	DO	動作
$\overline{CS}/V_{PP}$		
H	High-Z	非選択, PD
L	DO	Read

PD : Power Down

◆特徴

- ① 入出力はすべて TTL コンパチブル
- ② データ出力 DO は 3 ステート
- ③ オートマチック・パワーダウン (非選択時)
- ④ スタンダード 24 Pin パッケージ
- ⑤ 68A364 (Motorola) マスク ROM
- ⑥ ビンコンパチブル
- ⑦ 単一 5 V 電源
- ⑧ コントロールは $\overline{CS}/V_{PP}$ の 1 本のみ

◆ブロック図



◆波形

