


Vis autoformeuses à tête cyl. bombée

avec filetage métrique, empreinte cruciforme **forme Z** (Pozidriv)

Thread forming screws

with Pozidriv cross recessed pan head with metric thread



Matière: **acier** cémenté trempé, avec revêtement glissant
 Material: **steel** case-hardened, waxed

Dureté en surface: min. 450 HV 0,3
 Surface hardness:

d ₁		M2,5	M3	M4	M5	M6
d ₂	max.	5	6	8	10	12
k		2	2,4	3,1	3,8	4,6
	Pozidriv	1	1	2	2	3
~ m		2,6	3	4,3	5	6,7
t	min.	1,27	1,68	1,9	2,64	3,02
	max.	1,52	1,93	2,36	3,1	3,48

d ₁		M2,5		M3		M4		M5		M6	
		BN 2724		BN 2724		BN 2724		BN 2724		BN 2724	
L	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	30	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		100	IP	100	IP	100	IP	100	IP	100	IP

1) Bout conique de max. 4P
 Tapered therad end max. 4P

● livrable du stock / available from stock

Utilisation:	Utilisation:
– acier	– steel
– aluminium	– aluminium
– aluminium coulé sous pression	– aluminium die-casting
– zinc	– zinc
– zamak	– zinc die-casting
– métaux lourds non-ferreux	– non ferrous materials

DIN 7500
Forme C

tête / head DIN 7985 / ~ISO 7045

Forme :

BN 2724 zinguées/zinc plated

Paquets / Packages
IP paquets industriels / industry packages