


Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN betreibt eine Politik der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns daher das Recht vor, das auf diesen Daten/Produkt basierende Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



Technische Daten/ technical data

Eingangsspannung/ input voltage	:	100–240V ±10%	60/50Hz	350mA
Ausgangsspannung/ output voltage	:	3–4.5–5–6–7.5–9–12V ±10%	stabilisiert/regulated	
Ausgangsstrom/ output current	:	1500mA		
Leistungsaufnahme im Leerlauf/ stand-by power consumption	:	<0,3W		
Ausgangs-Schutz output electrical protection	:	Kurzschluss/ short circuit		
Schutzart/ protection	:	IP 40		
Isolation/ insulation	:	4 kV Eingang/Ausgang primary/secondary		
Betriebstemperatur/ operating temperature	:	0°C.....+25°C		
Lagertemperatur/ storage temperature	:	–25°C.....+70°C		
Gewicht/ weight	:	138g inkl. Zubehör, ohne Verpackung/ 138g incl. accessories, without package		
Gehäuse/ case	:	Steckergehäuse schwarz/ plug-in case black		
Gehäusematerial/ case material	:	ABS plastic		
Verpackung/ packaging	:	Blisterverpackung inkl. mehrsprachiger Bedienungsanleitung blister shell incl. multilingual operating instruction		
Approbation/ approval	:	CE; GS		

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN10808				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
							Werkstoff/Work material, Modell-Nr.	
				2009	Datum/Date	Name	Zeichnungsname/Drawing name APS 1500	
				Erstellt/ Drawn by	16.07.	J.STUMPF		
V2	GS approval added	27.12.10	ML					
V1	efficiency level updated	27.12.10	ML				Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number 5111253	
V0	"Made in China" added	29.03.10	MF					
V0	protection changed	23.03.10	TAR					
V0	date code added	20.01.10	PK				Blatt/ Sheet 1	
V0	---	16.07.09	JST					
Version	Änderung/Change	Datum/Date	Name	Ursprung/Origin Proj. 052/13/09		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through: