


184 10138  
10148**Verdrahtungskanäle T1-E, T1-EF****Hauptmerkmale**

Die Verdrahtungskanäle T1-E entsprechen in Qualität und technischer Ausstattung dem Typ T1. Die schmalen Stege und engeren Schlitze des Kanals T1-E eignen sich hervorragend für die Verlegung von Kabeln und Leitungen mit kleinerem Durchmesser. Die Verdrahtungskanäle T1-EF haben eine zusätzliche Haltenase, um ein Verrutschen der Verdrahtung zu verhindern. Auch bei diesem Kanal garantieren die patentierten Montagepunkte und eine Bodenlochung nach DIN 43659 die problemlose Verarbeitung. Zusätzliche Verdrahtungskanal-Deckel (COV) sind auf Anfrage erhältlich.



Verdrahtungskanal T1-EF mit zusätzlicher Haltenase.

**Anwendungen**

Die Verdrahtungskanäle werden ebenfalls in Schaltschränken und Schallanlagen, z.B. beim Einsatz elektronischer Steuerungen eingesetzt.

**Typenbezeichnung und technische Daten**


| Bestell-Nr. | Typ           | B   | H   | E | F |
|-------------|---------------|-----|-----|---|---|
| 184-10068   | T1-E-25x40    | 25  | 40  | 4 | 6 |
| 184-10078   | T1-E-40x40    | 40  | 40  | 4 | 6 |
| 184-10088   | T1-E-60x40    | 60  | 40  | 4 | 6 |
| 184-10098   | T1-E-80x40    | 80  | 40  | 4 | 6 |
| 184-10108   | T1-E-100x40   | 100 | 40  | 4 | 6 |
| 184-10138   | T1-E-25x60    | 25  | 60  | 4 | 6 |
| 184-10148   | T1-E-40x60    | 40  | 60  | 4 | 6 |
| 184-10158   | T1-E-60x60    | 60  | 60  | 4 | 6 |
| 184-10168   | T1-E-80x60    | 60  | 60  | 4 | 6 |
| 184-10178   | T1-E-100x60   | 100 | 60  | 4 | 6 |
| 184-10188   | T1-E-120x60   | 120 | 60  | 4 | 6 |
| 184-10198   | T1-EF-25x80   | 25  | 80  | 4 | 6 |
| 184-10208   | T1-EF-40x80   | 40  | 80  | 4 | 6 |
| 184-10218   | T1-EF-60x80   | 60  | 80  | 4 | 6 |
| 184-10228   | T1-EF-80x80   | 80  | 80  | 4 | 6 |
| 184-10238   | T1-EF-100x80  | 100 | 80  | 4 | 6 |
| 184-10248   | T1-EF-120x80  | 120 | 80  | 4 | 6 |
| 184-10278   | T1-EF-100x100 | 100 | 100 | 4 | 6 |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferung in Längen von 2 m (Verdrahtungskanal inkl. Deckel).


**Verdrahtungskanäle T1-E, T1-EF**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Material           | PVC                            |
| Farbe              | Grau (GY), RAL 7030            |
| Betriebstemperatur | -5 °C bis +65 °C               |
| Brandausbreitung   | selbstverlöschend nach UL94 V0 |



Verdrahtungskanal T1-E

- B Kanalbreite  
H Kanalhöhe  
E Schlitzbreite  
F Stegbreite



Breite 15

Breite 25

Breite 40-60

Breite 80-120

Breite 150

Bodenlochung nach DIN 43659 Verdrahtungskanäle T1, T1-F, T1-E, T1-EF