






THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION JUN ,1998.

© COPYRIGHT 1998 By Tyco Electronics Japan G.K. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
J	—		D2	REVISED PER ECR-15-010518	20JULY15	SC DZ



- 1 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 嵌合相手ハウジング型番は 172168
- △3 適用パネル厚 0.8~2.0mm
- 4 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
- △5 表1参照

- 1 APPLICABLE CONT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2 MATING HSG P/N: 172168
- △3 APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8~2.0mm
- 4 HOUSING INSERTION INTO THE PANEL CUT-OUT MUST BE DONE IT THE SAME DIRECTION WITH PUNCH KNOCKING.
- △5 SEE TABLE 1
- △6 PRELIMINARY PART NOT RELEASED FOR PRODUCTION.

表1 TABLE 1

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))

△6	自然色 (NATURAL)	2-172160-1
	黒 (BLACK)	1-172160-9
	青 (BLUE)	1-172160-6
	緑 (GREEN)	1-172160-5
	赤 (RED)	1-172160-2
	自然色 (NATURAL)	172160-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

寸法公差は ±0.20
(TOLERANCE: ±0.20)

パネル取付穴
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIRECTION)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0-PLC ± 1-PLC ± ±0.3 2-PLC ± 3-PLC ± 4-PLC ± ANGLES ±
MATERIAL 材料 66NYLON UL94-0 66ナイロン UL94V-0	FINISH 仕上

INSTRUCTION SHEET 取扱説明書 IS-105J		WIRE RANGE 抱合電線断面積 mm ²		INSULATION DIA 被覆外径 mmφ	
DWN N.YAMASAKI 08JUN1998	CHK M.SHINDO 15JUN1998	TE Connectivity			
APVD M.SHINDO 15JUN1998					
PRODUCT SPEC 製品規格 108-5138		NAME 名称 6 POS MINI UNIVERSAL MATE-N-LOCK CONN. CAP HOUSING UL94V-0 6極ミニユニバーサルメイトンロック キャップハウジング UL94V-0			
APPLICATION SPEC 取付適用規格					
WEIGHT		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-172160	RESTRICTED TO —
CUSTOMER DRAWING			SCALE 尺度 2:1	SHEET 1 OF 1	REV D2