

ベンチ  
レーター

庫内灯

ミエール  
カーテン


サニードア

スライディング  
ドア特装周辺  
機器

トランク

# スライディングドア金具

## SLIDING DOOR FITTINGS



FD-806

商品番号 Product No.	RoHS 2D	CAD	製品質量(g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
FD-806			7,500	64102	¥75,000	4個～	¥72,000

●: RoHS指令対応品  
▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

### 特徴 Feature

- センターレール以外の部品はボディー・扉内におさまる為、外観を損ないません。
- センターレールはステンレス製で耐食性に優れています。
- ガタ付きの少ない、スムーズな開閉が行なえます。
- 右開き用
- All parts except the center rail are concealed in the body or door, so that the exterior appearance will not be spoiled.
- The center rail made of stainless steel provides excellent corrosion resistance.
- Smooth opening and closing without causing jolt.
- For right-hand use

### 仕様 • 材質

センターレール／ステンレス鋼板(SUS304)  
他レール、取付けブラケット／一般構造用圧延鋼材(SS400)

#### • 表面仕上

センターレール／鏡面バフ研磨  
他レール、取付けブラケット／亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

#### • 適用扉

扉質量40kg以下

#### 用途

ドライバン・保冷車

#### 納期

特注品・・・納期お問合せ下さい。

#### 備考

ロック装置は別売です。お問合せ下さい。

逆巻手はお問合せ下さい。

### Specifications

#### • Material

Center rail: Stainless steel plate (SUS304)  
Other rails and installation bracket:  
Rolled steel for general structure (SS400)

#### • Finish:

Center rail: Mirror buffering  
Other rails and installation brackets:  
Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

#### • Applicable door:

Door mass : 40kg or less

#### Specific use


Dry vans and cold storage vehicles.











#### Remarks

The locking device is sold separately.

全体図

The whole diagram



部品図  
Parts[アッパーレール・アンダーレール]  
Upper rail Under rail断面拡大図  
Cross-section  
enlarged view[センターレール]  
Center rail断面拡大図  
Cross-section  
enlarged view[アッパーアーム]  
Upper arm[センターarm]  
Center arm[アンダーアーム]  
Under arm[ダブテール]  
Dovetail使用例  
Example of  
application[センター レール エンド]  
Center rail end

詳細寸法はお問い合わせ下さい。

For detailed information about the dimensions, consult us.