

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet


LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN						
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
A1	-	PROJEKT NR.: A92-52080		A3	REVISED PER ECO-11-005150	30MAR2011	RK	HMR
			A4	FOR DETAILS SEE PCN E-12-002103	07MAY2012	CG	JG	

D

C

B

A



NOTES
Bemerkungen

A2 **1** AMP OR TE CONNECTIVITY LOGO
AND TE CONNECTIVITY SINGLE PART NUMBER
AMP oder TE CONNECTIVITY Logo
und TE CONNECTIVITY Einzelteilnummer

2 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung

3 REVISION OF THE MOULD
Werkzeugaenderungsindex


4 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung

6 FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE DRAWINGS:
Zu verwendende Kontakte und
Einzeldichtungen siehe
Tabellenzeichnungen:

A2 **A1** TE CONNECTIVITY 1703020

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5 mm 2 FLR
max. Drahtgrosse:




7 PANEL MOUNTING WITH FIXING RING
TE CONNECTIVITY PART NO. 965687-1
Hinterwandmontage mit Befestigungsring
TE CONNECTIVITY-Nr. 965687-1

8 IN THE CASE OF THE NEW DESIGNS, THE
DIMENSIONS OF THE CUT OFF SHOULD BE
PLACED NEAR THE LOWER TOLERANCE LIMIT
Bei Neukonstruktionen sollten die Masse
des Blechausschnitts an die untere
Toleranzgrenze gelegt werden

9 DASH-NO. 1- NOT ON PART
Vorstrichzahl 1- nicht auf Teil


USE ONLY CONTACTS WITH
SINGLE WIRE SEALS !
Es sind nur Kontakte mit
Einzeldichtungen einzusetzen !



CUT OFF
(Material THICKNESS: 2.5^{+0.1} MM)


Befestigungsausschnitt
(Materialstaerke: 2.5^{+0.1} mm)

7 **8**




FURTHER CODINGS:
weitere Kodierungen:

CODING B
Kodierung B



CODING C
Kodierung C



9

A4

3-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE C 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung C	PBT-GF20	GREEN/gruen
2-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE B 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung B	PBT-GF20	GREY/grau
1-1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLUE/blau
1718230-4	A	1-4	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	4POS. PIN HOUSING CODE A 4pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-3	A	1-5	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	5POS. PIN HOUSING CODE A 5pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-2	A	1-6	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	6POS. PIN HOUSING CODE A 6pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
1718230-1	A	1-7	2	1	SEALING Dichtung	SILICONE Silikon	GREEN/gruen
			1	1	7POS. PIN HOUSING CODE A 7pol. Stiftgehaeuse Kodierung A	PBT-GF20	BLACK/schwarz
Bestell-Nr. ORDER-NO.	REV.	bestückbare Kammern USED CONTACT CAVITIES	POS.	Stueck QTY	Benennung Einzelteil DESCRIPTION SINGE PART	Werkstoff MATERIAL	Oberflaeche/Farbe SURFACE/CLOUR

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimass toleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.	
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).	
DIMENSIONS: MASSE IN HEINEN: [mm]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 8015 0 PLC ± 0.2mm 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL FINISH/OBERFLAECHE/FARBE
	0 PLC ± 0.2mm 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL FINISH/OBERFLAECHE/FARBE
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle	WEIGHT GEWICHT 15g CUSTOMER DRAWING

DWN C. Goetz 05JAN2004		CHK J. Granzow 06JAN2004		APVD J. Hass 06JAN2004		NAME 1.5MM PIN HOUSING, 5-7POS., ASSY 1.5mm Stiftgehaeuse, 5-7pol., Assy	
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18622		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18255		WEIGHT GEWICHT 15g		SIZE A2	
CAGE CODE 00779		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 1718230		RESTRICTED TO NUR FÜR -		SCALE MASSSTAB 2:1	
SHEET BLATT 1		OF VON 1		REV A4			