









3641

RAST-5-Messerleiste, stehend, mit Positionierzapfen

1. Temperaturbereich	-40 °C/+120 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger ¹	PA GF, V0 nach UL 94
Kontaktmesser 3641	CuZn, unternickelt und verzinkt
Kontaktmesser 3641 V167	CuZn, unternickelt und versilbert

3. Mechanische Daten	
Kontaktmesser	6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244
Kontaktierung mit 3641	Steckverbindern 3611, 3615, 3623, 3626, Steckverbindern nach RAST-5-Standard
3641 V167	Steckverbindern 3625, Steckverbindern nach RAST-5-Standard
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com	

4. Elektrische Daten	
Bemessungsstrom 3641	10 A bei T _u 70 °C
Bemessungsstrom 3641 V167	16 A bei T _u 70 °C
Bemessungsspannung ²	250 V AC
Isolierstoffgruppe ²	IIIa (CTI ≥ 350)
Kriechstrecke	≥ 4,0 mm
Luftstrecke	≥ 4,0 mm
Isolationswiderstand	> 10 GΩ

¹ Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
² nach DIN EN 60664/IEC 60664



Reg.-Nr. B317



*a K = Kodierung
 K = keying
 K = codage

P = Positionierung
 P = positioning
 P = positionnement

V = Raum für Verriegelung
 V = space for lock
 V = emplacement pour verrouillage

*b Lochbild in der Leiterplatte, von der Lötseite gesehen
 printed circuit board layout, solder side view
 modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder

*c ungerade Polzahl
 uneven pole numbers
 nombres de nombres de pôles impairs

*d gerade Polzahl
 even pole numbers
 nombres de pôles pairs

3641	
RAST 5 tab header, upright, with positioning spigot	
1. Temperature range	-40 °C/+120 °C
2. Materials	
Insulating body ¹	PA GF, V0 according to UL 94
Contact tab 3641	CuZn, pre-nickelized and tinned
Contact tab 3641 V167	CuZn, pre-nickelized and silvered
3. Mechanical data	
Contact tab	6.3 x 0.8 mm according to DIN 46244
Mating with 3641	connectors 3611, 3615, 3623, 3626, connectors acc. to RAST 5 standard
3641 V167	connectors 3625, connectors acc. to RAST 5 standard
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com	
4. Electrical data	
Rated current 3641	10 A at T _{amb} 70 °C
Rated current 3641 V167	16 A at T _{amb} 70 °C
Rated voltage ²	250 V AC
Material group ²	IIIa (CTI ≥ 350)
Creepage distance	≥ 4.0 mm
Clearance	≥ 4.0 mm
Insulation resistance	> 10 GΩ
¹ component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11, assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)	
² according to DIN EN 60664/IEC 60664	

3641	
Réglette à couteaux RAST 5, droite, avec goujon de positionnement	
1. Température d'utilisation	-40 °C/+120 °C
2. Matériaux	
Corps isolant ¹	PA GF, V0 suivant UL 94
Courant assigné 3641	CuZn, sous-nickelé et étamé
Courant assigné 3641 V167	CuZn, sous-nickelé et argenté
3. Caractéristiques mécaniques	
Contact à couteau	6,3 x 0,8 mm suivant DIN 46244
Raccordement avec 3641	connecteurs 3611, 3615, 3623, 3626, connecteurs suivant standard RAST 5
3641 V167	connecteurs 3625, connecteurs suivant standard RAST 5
Codages proposés sur Internet à l'adresse www.lumberg.com	
4. Caractéristiques électriques	
Courant assigné 3641	10 A à T _{amb} 70 °C
Courant assigné 3641 V167	16 A à T _{amb} 70 °C
Tension assignée ²	250 V AC
Groupe de matériau ²	IIIa (CTI ≥ 350)
Distance d'isolement	≥ 4,0 mm
Ligne de fuite	≥ 4,0 mm
Résistance d'isolement	> 10 GΩ
¹ composant résistant à fil incandescent (GWT 750 °C), essai suivant CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)	
² suivant DIN EN 60664/CEI 60664	

Bestellbezeichnung* Designation* Désignation*	Polzahl Poles Pôles	VE PU UE	Abmessungen Dimensions Dimensions		
			A (mm)	B (mm)	C (mm)
3641 02	2	250	5,0	10,2	12,3
3641 03	3	250	10,0	15,2	17,3
3641 04	4	250	15,0	20,2	22,3
3641 05	5	250	20,0	25,2	27,3
3641 06	6	250	25,0	30,2	32,3
3641 07	7	250	30,0	35,2	37,3
3641 08	8	250	35,0	40,2	42,3
3641 09	9	250	40,0	45,2	47,3
3641 10	10	250	45,0	50,2	52,3
3641 11	11	250	50,0	55,2	57,3
3641 12	12	250	55,0	60,2	62,3

* Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 5.84 und Internet www.lumberg.com.
 Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 5.84 and Internet site www.lumberg.com.
 Ajouter d'autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 5.84 et site Internet www.lumberg.com.