







Kontaktanordnung
Contact arrangement

Ansicht Anschlußseite
view from termination side



Notes,
⚠ Material: insert, PC
UL-File Nr.: E101788(R)
Sealing: Neoprene

Bemerkungen,
⚠ Material: Einsatz: PC
UL-File Nr.: E101788(R)
Dichtung: Neoprene

SUPERSEDED by 2-1103102-3				1		2					
		1	1	Montageanweisung			7	separat in Poly-Beutel			
		1	1	Profildichtung	Neoprene	schwarz	6				
		1	1	Isolierhülle	Neoprene	schwarz	5	separat in Poly-Beutel			
		1	1	Gewindeeinsatz M3x5.5	Messing	blank	4				
		1	1	Fächerscheibe V3.2	V2A	blank	3	separat in Poly-Beutel			
		1	1	Senkschraube M3x6	V2A	blank	2	separat in Poly-Beutel			
1	1	Stifteinsatz HN.D.7	Lexan	dunkelgrau	1	-					
0-1	2-3	DESCRIPTION / BENENNUNG		MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN				
HN.D.7.Sti.C-SO HN.D.7.Sti.C/250V	ORDERING TEXT / BESTELLTEXT	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELN LETZTQUELTLICHEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.				DWN Schneider	09.11.00	AMP HTS Elektrotechnik 53819 Neunkirchen, Germany			
						CHK Schweiger	09.11.00				
		DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN n. ISO 9015 n. ISO 2768 - mH - E DIN 16901 - 140		APVD -		NAME Male insert Stifteinsatz HN.D.7.Sti.C/250V			
						PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.				SIZE A3	
						APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.					
		MATERIAL		FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE		WEIGHT GEWICHT		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1103100		RESTRICTED TO NUR FUER -	
		1		2		-		-			
						CUSTOMER DRAWING		/KUNDENZEICHNUNG			
						MASSSTAB 1:1		BLATT 1		DF VON 1	
								REV A4			