




B3 PART FROM MOLD TOOL IN CHINA
Teil von Werkzeug in China




CLOSED (MOUNTED) CONDITION AS SHOWN
Geschlossener (montierter) Zustand wie gezeigt




SCALE 1:1
Maßstab

13 DELIVERY CONDITION AS SHOWN
Lieferzustand wie gezeigt






SECTION B-B
Schnitt
SCALE 5:1
Maßstab



L+ = ADD LENGTH FOR CORRUGATED TUBE
zus. Länge des Wellrohres

DEUTSCH REFERENCE DRAWING NO. : 1011-229+257-0205 REV. G (ENVELOPE DRAWING)




REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
B		REVISED PER PCN E-20-006323	08JUN2020	VNB	GL
B1		REVISED PER PCN-21-118664	02NOV2021	DM	CRG
B2		REVISED PER ECR-22-130157	10FEB2022	NS	GCR
B3		REVISED PER PCN-23-190178	19OCT2023	SN	GCR

NOTES
Bemerkungen

- 1 DEUTSCH LOGO/TE LOGO
DEUTSCH Logo/TE Togo
- 2 DEUTSCH PART-NO
DEUTSCH Teil-Nr.
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Karton
- 5 MALFUNCTION CAUSED BY LAQUER IS
NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt
nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE
- 6 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 7 FOR HEAT-SHRINK TUBING AND TUBE WITH TIE WRAP
Fuer Schrumpfschlauch und Schlauch mit Kabelschelle
- 8 STRAIN RELIEF FOR SHEATED CABLES
Zugentlastung fuer Mantelkabel
FROM / von Ø5.2 UP TO / bis Ø7.6
- 9 FOR CORRUGATED TUBES: NW 6/7.5/8.5/10
Fuer Wellrohre: NW 6/7.5/8.5/10
- 10 MOULD CAVITY MARKING (IF NECESSARY)
Nestmarkierung (falls notwendig)
- 11 CAVITY MARKING
Kammerbezeichnung
- 12 MATED WITH ALL MODIFICATION OF DT04-02P
(WITHOUT ANY WELDED / MOUNTED PARTS)
Passend zu allen Varianten von DT04-02P
(ohne verschweißte / montierte Teile)
- 13 BASED ON THE HINGE MECHANISM OF THE CAP,
THE DELIVERY CONDITION CAN BE DIFFERENT
TO THE SHOWN STATUS.
Basierend auf dem Klappmechanismus der Kappe, kann der
Lieferzustand von der dargestellten Ansicht abweichen.
- 14 SWALLOW TAIL FOR DIVERSE BRACKETS AND
ATTACHMENT CLIPS
Schwalbenschwanzführung für div. Befestigungsbügel und -clips
- 15 THE MISSING FEATURE READED
Die fehlende Funktion wurde gelesen
- 16 >CN< MARKING FOR CHINA TOOL DUPLICATION PARTS
>CN< Markierung für China Tool Duplizierung Teile

PART FROM MOLD TOOL IN EUROPE
Teil von Werkzeug in Europa



SCALE 1:1
Maßstab

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).					
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).					
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
mm		ACC. TO ISO 8015			
FINISH		#1*			
MATERIAL		SEE TABLE			
DESCRIPTION		Beschreibung			
ITEM		1			
ORDER-NO. Bestell-Nr.		REV.			
WEIGHT (g)		MATERIAL			
COLOUR Farbe		COVER WITH STRAIN RELIEF Kappe mit Zugentlastung			
CUSTOMER DRAWING		1			
SIZE		CAGE CODE			
DRAWING NO		DRAWING NO			
RESTRICTED TO		RESTRICTED TO			
SCALE		SHEET			
2:1		1 OF 1			
REV B3		REV B3			